

360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving
Efficient and labor-saving



--Zastosowanie laserowej maszyny do usuwania włosów

- * Laser diodowy dużej mocy z przyjemną technologią chłodzenia, do bezbolesnego usuwania włosów!
- * Nadaje się do niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...
- * Częstotliwość 1-10hz. leczenie szybko!!!

Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania włosów. Bezbolesny!!

EVOLUTION OF HAIR REMOVAL

SAFE AND STABLE

3-5 SESSIONS TREATMENT

TO REMOVE HAIR PERMANENTLY

[MORE](#)

EXFU
Simple - Safe - Effective

The handle can be placed **at will**



Do as one wishes

Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



Suitable for any unwanted hair
on areas like face, arms, armpits,
back, legs, bikini, chest...

EXFU

7 93 26.0 600

Zawiera potrójną długość fali: 755nm 808nm 1064nm

755nm nadaje się do usuwania owłosienia z jasnej skóry.

808nm nadaje się do depilacji neutralnej skóry.

1064nm nadaje się do usuwania włosów z czarnej skóry.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Uchwyt urządzenia do depilacji laserowej EXFU

Uchwyt 1.12*24mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.

2.12*36mm można używać na dużych częściach ciała, takich jak plecy, ramiona i nogi.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

Zapraszamy do konsultacji! Usługa online 7X24 godziny!