



Permanent Hair Loss

HIGH POWER DIODE LASER

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

Zalety

- * USA lub Niemcy importowały pasek laserowy 8—16bar.
- * Ponad 50 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



O uchwycie

Duża moc 1200 W, 1800 W do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12*20 lub 12*35mm

* 350g Rękojeść medyczna, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów

* Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Model	808V30
Typ lasera	Niemcy/USA importowane, 8 ---- 16 barów, 800 W ---- 1600 W
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	808nm lub 755nm 808nm 1064nm
strzały	50 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Chłodzenie High Speed Double TEC Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*20mm lub 12*35mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg
Waga brutto	105 kg

Aby uzyskać więcej informacji o modelu, skontaktuj się z nami!

Online 24 godziny!!