



Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.
- * Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- * Optymalna długość fali lasera;
- * Długa szerokość impulsu laserowego (10ms do 800ms);

Rękojeść waży tylko 350g! 15*20mm, 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

System chłodzenia:

Unikalny system chłodzenia Dual-TEC,

najbardziej efektywne, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**




Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtego (naturalnego) owłosienia skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).



Smayer
Shandong Smayer Electronics CO.,LTD




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison





Opis produktów

Długość fali/typ lasera	laserowa maszyna do usuwania włosów z diodami platynowymi na lodzie cena lasera 755/808/1064
Moc	3000W;
Wyjście energii lasera	0-150J/cm2 (regulowane)
Szerokość impulsu laserowego	10-800 ms (regulowany);
Częstotliwość wyjścia impulsowego	1-10 Hz;
Rozmiar plamki	Opcja 12*35mm ² /12*20mm ²
Operacyjny interfejs LCD	10,4 — 12 ekran dotykowy TFT True Color LCD
System chłodzenia	Woda powietrze skraplacz TEC
Pasek laserowy:	Opcja paska 10 lub 12 lub 16 szt
Wielkość paczki:	115*59*61 cm

Profesjonalna usługa OEM, ODM

- Wydrukuj dowolny kolor dla swojej maszyny, uczyn go ulubionym dla siebie i klienta.
- Wydrukuj swoje logo na obudowie maszyny i dodaj je do systemu jako interfejs powitalny. Uczyn go wyjątkowym na świecie.
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny, zgodnie z wymaganiami Ciebie i Twojego klienta.
- Dodaj system zdalnego wypożyczania do maszyny, aby prowadzić działalność leasingową.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.
- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów.
- Opracuj najnowszą technologię, aby zaspokoić potrzeby Twoje i Twoich klientów.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,