



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Uchwyt

- * Importowany złoty pasek laserowy, strzały do 40 milionów
- * Opcje dużej mocy 10 barów 1000 W, 12 barów 1200 W i 16 barów 1600 W
- * Rozmiar płamki 12*20mm, 12*25mm, 12*38mm dla opcji
- * Rękojeść 450g, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów
- * Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać


Handle Details

Three Wavelengths Work Together




12*20mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser




Bezpieczne stosowanie na wszystkich rodzajach skóry

- Alex 755nm dla jasnej karnacji
- Speed Diode 808nm dla złotej skóry
- Długi impuls 1064 nm dla ciemniejszej skóry

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Efekt leczenia



Program maszynowy

1. Duży ekran o przekątnej 12,4 cala, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)