



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Uchwyt

- * Importowany złoty pasek laserowy, strzały do 40 milionów
- * Opcje dużej mocy 10 barów 1000 W, 12 barów 1200 W i 16 barów 1600 W
- * Rozmiar płamki 12*20mm, 12*25mm, 12*38mm dla opcji
- * Rękojeść 450g, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów
- * Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać


Handle Details

Three Wavelengths Work Together




12*20mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser




Bezpieczne stosowanie na wszystkich rodzajach skóry

Alex 755nm dla jasnej karnacji
Speed Diode 808nm dla złotej skóry
Długi impuls 1064 nm dla ciemniejszej skóry

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Efekt leczenia



Program maszynowy

1. Duży ekran o przekątnej 12,4 cala, szybki dotyk
2. Męczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)