



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types



DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

O maszynie do usuwania włosów D10

- * USA lub Niemcy importowały pasek laserowy 8—12bar.
- * Ponad 50 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Zawiera potrójną długość fali: 755nm 808nm 1064nm

755nm nadaje się do usuwania owłosienia z jasnej skóry.

808nm nadaje się do depilacji neutralnej skóry.

1064nm nadaje się do usuwania włosów z czarnej skóry.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Duży rozmiar: używany 14-calowy kolorowy ekran dotykowy.
- 2) Wiele języków: trzy rodzaje opcji typów skóry, łatwe w obsłudze.
- 3) Usługa OEM: Twoje logo można dodać na ekranie maszyny za darmo, zaakceptuj swój specjalny język.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z nami!
24 godziny w Internecie!**