

Usługa OEM / ODM

Dowolny styl, dowolny kolor, jaki chcesz

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Zalety

- * USA lub Niemcy Dilas importował pasek laserowy.
- * Ponad 40 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 808nm Można stosować wszystkie rodzaje skóry
- * Wysoka moc: NOWY uchwyt 1200 W / 1800 W dla opcji
- * Rozmiar płamki uchwytu medycznego 12*24mm lub 12*36mm, rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
- * Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
- * Długa żywotność: 40 milionów strzałów

Wyświetlacz uchwytu

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Duża moc 1200 W, 1800 W do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12*24 lub 12*36mm

* 350g Rękojeść medyczna, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów

* Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać



chłodzenie

* Włącz maszynę, natychmiast schładzając, natychmiast usuwając włosy

- * dobre chłodzenie dłuższa żywotność uchwytu
- * prawdziwy lód bezbolesny efekt usuwania włosów

Efekt leczenia

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

5. Usługa OEM / ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Wyświetlacz certyfikatu

R & D design Zespoły projektowe i rozwojowe ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Standardowa linia produkcyjna. Certyfikowana i przetestowana dojrzała linia produkcyjna i zespół kontroli jakości. Najbardziej zależy nam na tym, aby wysoka jakość produktów była standardem utrzymywania współpracy.

Parametry produktu

Model	808V19
Typ lasera	Import z Niemiec/USA, 12 barów, 18 barów
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	808mm lub 755mm 808mm 1064mm
strzały	20-40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Chłodzenie High Speed Double TEC Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm lub 12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg
Waga brutto	105 kg
Rozmiar maszyny	53*40*105 cm
Rozmiar pudełka	125*56*70,4

Opakowanie produktu

Czas dostawy	3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności
Sposób dostawy	drogą lotniczą, DHL, TNT, Fedex lub agenta dostawy
Przed dostarczeniem	testowanie wideo i zdjęć
po porodzie	Gwarancja: 2 lata, oferuj nienaganną obsługę posprzedażną
Pakiet	Aluminiowe pudełko z pianką wewnątrz i kołami na zewnątrz

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,