

**2021 Salon Queen**

FASTER: 60% FASTER  
 STRONGER: STRONGER POWER 40%  
 BETTER RESULT  
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

1. Laser diodowy o trzech długościach fali.
  2. Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność.
  3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, stały
  4. Do wszystkich depilacji skóry i włosów
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,14 cala i 6 kolorach skóry.
6. Można wybrać dwa modele, pojedynczy uchwyt lub podwójny uchwyt

**V26**

Super comfortable experience  
 Painless and permanent treatment result  
 Suitable for all skin types and body areas

Najbardziej zaawansowany system chłodzenia TEC wewnątrz tej maszyny, zapewniający bardzo dobre

wyniki chłodzenia.

24 godziny czasu pracy. Materiał szafirowy. Rzeczywiste bezbolesne doświadczenie!

- 1) 10 barów/12 barów/16 barów, 10-40 milionów strzałów.
- 2) duży punkt 12\*20mm/12\*35mm do szybkiego usuwania włosów.
- 3) szafirowy kryształ mrożonego lodu, do bezbolesnego usuwania włosów.
- 4) Wysokiej jakości złoty pasek laserowy importowany z języka niemieckiego.
- 5) Rękojeść medyczna już od 350g łatwa w obróbce.

#### Układ ekranu

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany w sposób humanizowany.
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. 6 systemów językowych, język ojczysty co tylko chcesz.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Pasek laserowy	Import z Niemiec/USA, 8 barów, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Długość fali	755nm 808nm 1064nm/ lub pojedynczy 808nm
Energia	0-150J/cm <sup>2</sup>
Częstotliwość	1-10 Hz
Szerokość impulsu	40-800ms
Operacyjny interfejs LCD	14,0 TFT True Color ekran dotykowy LCD
System chłodzenia	Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	4000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
NW / GW	62kg/78kg

## Company Strength

The collage consists of four panels illustrating company strengths:

- 50+ R&D team:** A person working at a computer with a large monitor displaying a colorful interface.
- 500+ Cooperation Case:** Several workers in a factory setting, focused on their tasks.
- 17 Days Product deadline:** A factory floor with workers and machinery, emphasizing fast production.
- 100+ Export country:** A row of industrial machines, highlighting global reach.

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

# Custom Section


## CASE design



## LOGO design



## SYSTEM design




Wyświetlanie certyfikatu

# CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

