



4 in 1

MLKJ opłacalne 4w1 wielofunkcyjne laserowe urządzenie kosmetyczne Laser diodowy laser ipl laser nd yag laser rf



MULTI-FUNCTION 4 IN 1 MACHINE

Najnowsze wielofunkcyjne laserowe urządzenie kosmetyczne 4 w 1 łączy w sobie cztery różne technologie laserowe: laser diodowy, laser IPL, laser ND:YAG i laser RF. Każda technologia ma swoje własne obszary zastosowania i zalety, które podsumowano poniżej:

Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Laser diodowy:

Pola aplikacji:

Depilacja: Lasery diodowe są bardzo skuteczne w trwałej redukcji włosów na różnych rodzajach skóry. Zalety: Precyzja: Lasery diodowe mogą celować w określone obszary, zapewniając precyzyjne usuwanie włosów. Szybkość: lasery diodowe mają większy rozmiar plamki i dużą częstotliwość powtarzania, co umożliwia szybkie sesje zabiegowe. Bezpieczeństwo: Oferują selektywną fototermolizę, minimalizując uszkodzenia otaczającej skóry.

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Laser IPL (intensywne światło impulsowe):

Fotoodmładzanie: IPL może poprawić wygląd skóry zniszczonej słońcem, plam starczych, piegów i zmian naczyniowych. Depilacja: IPL może celować w melaninę w mieszkach włosowych w celu skutecznej redukcji włosów. Zalety: Wszechstronność: IPL może rozwiązać szereg problemów skórnych, w tym problemy pigmentacyjne i zmiany naczyniowe. Nieinwazyjne: Zabiegi IPL są na ogół nieinwazyjne i mają minimalny czas przestoju.

Elight handle



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/680nm



Before & After



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Skin firming

Laser ND:YAG: **Pola aplikacji:**

Usuwanie tatuaży: lasery ND:YAG mogą skutecznie usuwać różne rodzaje i kolory tatuaży.
Leczenie zmian barwnikowych: Mogą celować i zmniejszać wygląd zmian barwnikowych, takich jak znamiona i plamy starcze.

Zalety:

Wszechstronność: lasery ND:YAG mogą celować w szeroką gamę pigmentów, dzięki czemu nadają się do różnych typów tatuaży i pigmentacji.

Bezpieczeństwo: Mają dłuższą długość fali, która może wnikać głębiej w skórę, minimalizując uszkodzenia powierzchni.

HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Before&after compare



before



One cycle



Two cycles



Three cycles

Tattoo removal



Tattoo removal



Nevus of Ota removal



Tattoo on brow removal



Lioline removal



Lioline removal



Tattoo on brow removal



Laser RF (częstotliwości radiowe):

Pola aplikacji:

Napinanie skóry: Lasery RF mogą stymulować produkcję kolagenu, co prowadzi do napięcia skóry i redukcji zmarszczek.

Zalety:

Niechirurgiczne: lasery RF zapewniają niechirurgiczną opcję uzyskania napięcia i odmłodzenia skóry.

Minimalny czas przestoju: Zazwyczaj mają one niewiele przestojów lub nie mają ich wcale, co pozwala pacjentom szybko wznowić regularne czynności.



Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

BEFORE & AFTER [®]



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

SCREEN INTERFAC [®]

Professional Screen, Easy operation



Rozmiar ekranu	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Czas trwania impulsu	10-300ms
Częstotliwość	1-10 Hz
Rozmiar plamki	Osiem: 15*50mm Laser diodowy: 12*20mm i 12*35mm
Energia	1-150J/cm2
Chłodzenie	Chłodzenie wodą chłodzenie powietrzem układ chłodzenia skraplacza TEC

Napięcie	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Wymiar maszyny	113*65*76 cm
Pakiet	Pudełko aluminiowe
Gwarancja	2 lata

Wielofunkcyjna laserowa maszyna kosmetyczna 4 w 1 oferuje tę zaletę, że jest wszechstronna, umożliwiając praktykom rozwiązywanie wielu problemów estetycznych za pomocą jednego urządzenia. Zapewnia kompleksową gamę zabiegów, w tym depilację, fotoodmładzanie, usuwanie tatuaży, leczenie zmian barwnikowych i napinanie skóry.





Authentication

CE,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

1. Czy to rzetelna firma?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. Została założona w 2005 roku i zajmuje się badaniami i rozwojem, sprzedażą i obsługą posprzedażną urządzeń estetycznych i medycznych urządzeń laserowych, a nawet częścią obszaru IT i sektora nieruchomości. Mamy profesjonalny zespół integrujący się z optyką, maszynami, elektrycznością i medycyną, aby zapewnić nam przewagę w tej dziedzinie. fabryka obejmuje 5000M2 i zatrudnia ponad 100 pracowników.

2: A co z dostawą?

Możemy zaoferować usługi „od drzwi do drzwi” drogą powietrzną lub morską, po prostu zależy od rzeczywistej prośby. Takich jak DHL, UPS, TNT, FEDEX... drogą powietrzną; i transportu morskiego.

3: Jaki jest czas dostawy?

3-5 dni roboczych. Ogromny zapas.

4: jaki jest pakiet?

Mocna i piękna obudowa ze stopu aluminium/karton/drewniana obudowa.

5: Czy masz jakieś aktualne wsparcie technologiczne?

Mamy profesjonalny zespół wspierający technologię dla twoich terminowych usług.

Przygotowujemy dla Ciebie dokumentację techniczną, możesz także skontaktować się z nami przez telefon, kamerę internetową, czat online (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6: Jaka jest metoda płatności?

T/T, WESTERN UNION, ESCROW itp.

7: Jeśli maszyny zepsują się podczas wysyłki, czy będziesz nas wspierać?

Zasadniczo nasz klient wykupi ubezpieczenie przed wysyłką, unikając utraty pieniędzy w wyniku nieostrożnego transportu. Pomożemy Ci rozwiązać roszczenia z firmami ubezpieczeniowymi, aby odzyskać Twoje pieniądze na czas.

Fabryka przyrządów kosmetycznych, salon kosmetyczny, OEM przyrządów kosmetycznych, personalizacja przyrządów kosmetycznych

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się ze mną.

Twoja szybka odpowiedź będzie bardzo mile widziana.