



Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.
- * Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- * Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal




12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).
 808nm do usuwania żółtego (naturalnego) owłosienia skóry.
 1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).
 Depilator laserowy z diodami platynowymi przed i po




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison

