

14 years manufacturer

with rich experience in producing beauty machines!

- * Spot size 12*24mm, 12*36mm, for option
- * Medical handle, light weight, free quick slide treatment
- * can selected Parameters for different skin tones
- * 3in1 handle, Alex755nm + speed808nm + yag1064nm, multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

Zalety

- * USA lub Niemcy Dilas importował pasek laserowy.
- * Ponad 40 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry
- * Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji
- * Rozmiar plamki uchwytu medycznego 12*24mm, 12*36mm, rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
- * Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
- * Długa żywotność: 40 milionów strzałów

1. Wyświetlacz uchwytu

Duża moc 1200 W, 1800 W do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12*24 lub 12*36mm

- * 350g Rękojeść medyczna, lekka, bezpłatna szybka obróbka slajdów
- * Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać



2.Chłodzenie

- * Włącz maszynę, natychmiast schładzając, natychmiast usuwając włosy
- * dobre chłodzenie dłuższa żywotność uchwytu
- * prawdziwy lód bezbolesny efekt usuwania włosów


12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



3. Bezpieczeństwo użytkowania na wszystkich rodzajach skóry

1. Alex 755nm dla jasnej skóry
2. Dioda prędkości 808nm dla żółtej skóry
3. Długi impuls 1064nm dla ciemniejszej skóry



More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
 - especially light-colored and thin hair

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

5. Usługa OEM / ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Wyświetlacz certyfikatu

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS


OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



7. Opakowanie produktu

Czas dostawy	3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności
Sposób dostawy	drogą lotniczą, DHL, TNT, Fedex lub agenta dostawy
Przed dostarczeniem	testowanie wideo i zdjęć
po porodzie	Gwarancja: 2 lata, oferuj nienaganną obsługę posprzedażną
Pakiet	Aluminiowe pudełko z pianką wewnątrz i kołami na zewnątrz

**Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!
24 godziny w Internecie!!**