




Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.
- * Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- * Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;




Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).




ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison



Model	Platynowy laser diodowy
Typ lasera	Niemcy/USA importowane 12 barów, 15 barów
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	755nm 808nm 1064nm
Strzały	40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Chłodzenie TECpowietrzewoda
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm/12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier

**Przez 15 lat zintegrowanej produkcji i marketingu zakładów chemicznych
zapewniamy bezproblemową obsługę posprzedażną:**

Biorąc pod uwagę dużą odległość między nami a klientami, w celu lepszej obsługi klientów, Nasza firma utworzyła profesjonalny zespół obsługi technicznej posprzedażnej.

- 1) Nasi technicy rozwiążą wszelkie problemy z maszyną na czas i przygotują dla Ciebie dokumenty w ciągu 24 godzin.
- 2) Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, online itp.
- 3) Zapewniamy kompletne dokumenty szkoleniowe i filmy dla maszyny.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Profesjonalne usługi OEM, ODM:

- Wydrukuj dowolny kolor.
- Dodaj swoje logo
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.
- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów.

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

Zapraszamy do konsultacji i współpracy
Całodobowy serwis internetowy!