

Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.
- * Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- * Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;




Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtego (naturalnego) owłosienia skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).

Depilator laserowy z diodami platynowymi przed i po






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison

