

A woman's legs are shown from the knees down, with her hands resting on her thighs. To the right is a black diode laser machine with a control panel featuring a small screen and several buttons. A white, wavy, smoke-like effect emanates from the machine's handle.

DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

A close-up of a woman's arm and shoulder, showing smooth skin. To the left is a smaller black diode laser machine with a screen displaying a group of people. A blue diagonal line separates this section from the one above.

Diode Laser

Permanent hair removal

Dlaczego wszystkie salony piękności i kosmetyczki wybierają tytan

1. Profesjonalny. mamy ponad 15 lat doświadczenia w dziedzinie wysokiej klasy maszyn kosmetycznych.
2. Bezpieczeństwo. brak efektu ubocznego na skórę i gruczoły potowe, brak blizny.
3. Szybkie chłodzenie, które zapewnia bezbolesne usuwanie włosów.
4. Popularny. Potrójna długość fali: 755nm 808nm 1064nm, odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry, czarne cienkie włosy można łatwo usunąć.
5. Wysoka energia. Lager rozmiar plamki, 50 milionów strzałów, skutecznie niszczą mieszki włosowe, trwałe usuwanie włosów.

Pokaż uchwyt

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Rozmiar plamki 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



- * 14-calowy ekran 4K, oferujący super fajne wrażenia dotykowe.
- * Usługa OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porządku.
- * Dodaj swoje logo i język za darmo

Specyfikacja Maszyna do depilacji laserem diodowym

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy medyczny pasek laserowy: 10 barów/15 barów
Moc każdego paska	Medyczny z 120w/bar
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	Medyczny z 12*24mm ² /12*36mm ²
Żywotność uchwytu laserowego	Co najmniej 40 milionów strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm ² (opcjonalnie do 150 J/cm ²)
Czas trwania impulsu	30 ~ 400 ms regulowane
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Sprężarkapowietrzezamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	1000w/1200w/1600w/1800w
Moc maszyny	4000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
Temperatura kryształów	-20~3°C
Temperatura maszyny	24°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

Pokaz maszyn





15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

Make your beauty business easier

Profesjonalne usługi OEM, ODM:

- Wydrukuj dowolny kolor.
- Dodaj swoje logo
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.

- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



estetyka medyczne maszyny estetyczne, zaawansowane maszyny estetyczne, laser diodowy 755 808 1064, diodowa laserowa maszyna do usuwania włosów, laserowa maszyna do usuwania włosów

**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
24 godziny w Internecie!**