

Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine



12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Zalety

- 1.3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 wszystkie rodzaje skóry mogą być używane wysoka moc: NOWOŚĆ 1200 W / 1800 W uchwyt dla opcji
 2. Duży rozmiar plamki 12*20mm, 12*36mm, rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
 3. System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
 4. Długa żywotność: 40 milionów strzałów
- Dostosowana usługa dla wszystkich stylów we wszystkich kolorach, jak chcesz

Uchwyt lasera diodowego 755 i 808 i 1064nm:

- * Niemcy Dilas importował pasek laserowy. (Najnowszy i najwyższej jakości złoty pasek laserowy)
 - * Strzały: 10-40 milionów strzałów
 - * 755 808 1064nm służy do depilacji wszystkich typów skóry i włosów
- Uchwyt 1200 W, 1600 W, 1800 W
- Ta sama technologia co lodowa platyna




Funkcja lasera diodowego:

3 fale działają w tym samym uchwycie w tym samym czasie


755nm dla białej skóry (delikatne, złote włosy)

808nm dla żółtej/neutralnej skóry

1064nm dla czerni (czarne włosy)



Super efekt chłodzenia lodem, bezbolesne leczenie jest wygodniejsze



Machine Display




Wyświetlacz

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, humanizowany zaprojektowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Szczegółowe specyfikacje lasera diodowego

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Moc każdego paska	120w
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm/755nm/1064nm
Rozmiar plamki	12*24mm² 12*36mm²
Żywotność uchwytu laserowego	Maks. 40 000 000 strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm2 (opcjonalnie do 150 J/cm2)
Czas trwania impulsu	10 ~ 400ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	1000w/1200w/1600w
Moc maszyny	2000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
Temperatura kryształów	-20~5°C
Temperatura maszyny	Stała temperatura 24°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

Waga brutto

80 KG

Nasz zakład

**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

Follow FDA | En Español

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

FDA Home | Medical Devices | Databases

CDRH SuperSearch

510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

New SearchBack To Search Results


Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No. 13426, Yuqing Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design

