

2 lata gwarancji

Bezpłatna usługa szkoleniowa

Całodobowa obsługa klienta online

Szybka wysyłka na całym świecie w ciągu 5-7 dni

Bezpłatna usługa OEM, dodaj informacje o swojej firmie do systemu maszyny i ekranu



System ultrasonografii makro i mikro o wysokiej intensywności

Niechirurgiczny zabieg liftingu twarzy, ujędrniania i Modelowania sylwetki!

Opis produktów


A woman with blonde hair in a bun is shown in profile, facing left. In the foreground, there are three Ultherapy device units. Each unit consists of a grey base with a blue light strip and a tablet on top. The leftmost tablet shows two female figures. The middle tablet shows a woman's face with a treatment grid overlay. The rightmost tablet shows a woman's torso with a treatment grid overlay.


Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7CARTRIDGES+4 GUN HEADS

1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.

Użyj ultradźwięków o wysokiej energii, koncentrując się na pozycji zabiegowej, aby tkanka skóry wytworzyła ciepło i wytworzyła komórki ciemne o dużej prędkości w celu stymulacji kolagenu. Taki efekt cieplny nie szkodzi naskórkowi, ponieważ zabieg pozwala na szybki i bezpośredni dostęp do leczonego miejsca w ciągu 0-0,5 sekundy, bez dotykania otaczających tkanek i może przedostać się bezpośrednio do układu błon ścięgniętych powierzchniowych (SMAS), dzięki czemu może być Wykonano ujędrnioną skórę, jednocześnie naciągając warstwę mięśniową, cienką twarz aż do efektu progresywnego.







MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment




• *Treatment Effect* •



Model	Urządzenie do terapii 7D Skoncentrowane ultradźwięki
Nazwa	Skoncentrowane ultradźwięki o wysokiej intensywności

Uchwyty	Twarz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13
	L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Wyjście energii	0,1 J-2,5 J (0,1 J na krok)
Przestrzeń pomiędzy punktem	1,0 mm-4,0 mm
Długość strzału	5mm-25mm
strzały	Każdy nabój 300 000 strzałów
Rozmiar ekranu	15 cali
Napięcie	110 V-240 V, 50/60 Hz



Kolorowe ekrany dotykowe odmładzanie skóry

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski Twój język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami produktu!