

**New  
arrivals**

**EXFU**

**SIMPLE . SAFE . ENJOY**

New experience of hair removal



**Na wyprzedzący! Zatwierdzona przez FDA medyczna bezbolesna i trwała kliniczna maszyna do usuwania włosów**

**Zalety**

- \* USA lub Niemcy importowały pasek laserowy 10 barów/15 barów
- \* Ponad 50 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- \* 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry



# EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy  
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

## Opis produktów

# Ingenious details I am better than others

Product detail  
layout



## Surround light strip

Cool lighting effect  
not dazzling



## Newest design handle 0.31kg

One minute cooling  
Customizable glowing logo



## One-of-a-kind styling

Ingenious production  
focus on details



## **O uchwycie**

Duża moc 1200 W/1800 W do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12\*24 lub 12\*36mm

\* Rękojeść medyczna 285g, lekka, bezpłatna szybka obróbka

\* Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać

**1 minuta szybkiego mrożenia, komfortowy i bezbolesny zabieg**





**Two colors, two spot sizes are optional**



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, nadaje się do trwałej depilacji każdego rodzaju skóry




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



Model	Lasery diodowe Exfu
Typ lasera	Niemcy/USA importowane, 8 ---- 12 barów, 800 W ---- 1200 W
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	808nm lub 755nm 808nm 1064nm
strzały	50 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Chłodzenie High Speed Double TEC Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników

Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm lub 12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru

laser diodowy 755 808 1064

maszyna do depilacji laserem diodowym

Laser diodowy 808nm

Urządzenie do depilacji laserem diodowym 808nm

Producent lasera diodowego 808nm

**7 \* 24-godzinny serwis online!**  
**Zapraszamy do konsultacji!**