




NEW

Portable Diode Laser





Zalety

- * USA lub Niemcy importowały pasek laserowy 10 barów/15 barów
- * Ponad 50 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry

Opis produktów

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



O uchwycie

Duża moc 1200 W/1800 W do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12*24 lub 12*36mm

* 285g Rękojeść medyczna, lekka, bezpłatna szybka obróbka


* Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



1 minuta szybkiego mrożenia, komfortowy i bezbolesny zabieg

EXFU®
Simple • Safe • Enjoy

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)




YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)


7558081064nm, nadaje się do trwałej depilacji każdego rodzaju skóry



Before




After



Before



After



Before



After



Before



After

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Model	Laser diodowy Exfu
Typ lasera	Niemcy/USA importowane, 8 ---- 12 barów, 800 W ---- 1200 W
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	808nm lub 755nm 808nm 1064nm
strzały	50 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm ² , regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Chłodzenie High Speed Double TEC Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm lub 12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	35 kg
Waga brutto	45kg

7 * 24-godzinny serwis online!

Zapraszamy do konsultacji!