

Opis produktu

Zalety



1,3 fal 1064nm dioda 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować do wszystkich rodzajów skóry

Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji

2. Duży rozmiar plamki 12*20mm , 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!

3. Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.

4. Długie życie: podwójna gwarancja podtrzymania życia

Uchwyt urządzenia do usuwania włosów laserem diodowym :



Different spot size Handle color optional



Bezpieczne użytkowanie Na wszystkich rodzajach skóry

Alex 755nm dla jasna skóra

Dioda prędkości 808nm Do żółta skóra


Długi impuls 1064nm dla ciemniejsza skóra

Treatment effect



Oprogramowanie

1. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 rodzajów skóry ustawienie inteligentnego oprogramowania
2. 6 opcji językowych, twój język ojczysty można dodać
3. OEM dostępna usługa programu (logo/system...)



Nazwa produktu	Laserowa maszyna do usuwania włosów Ice Platinum
Pasek laserowy	Import z Niemiec/USA, 8 barów, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Długość fali	755nm 808nm 1064nm/ lub pojedynczy 808nm
Energia	0-150J/cm2
Częstotliwość	1-10 Hz
Szerokość impulsu	