



Zdał Medical CE, ISO13485, poważnie

Dwuletnia gwarancja, konserwacja na zawsze.

Nasz zespół sprzedaży udzieli profesjonalnej porady przed zakupem maszyny.

Dostępne są bezpłatne szkolenia techniczne dla dystrybutorów.

Wideo operatora dostępne dla wszystkich kupujących.

Bezpłatna aktualizacja techniczna.

Wsparcie on-line przez Skype, wideo na Youtube i e-mail.



### Obsługuj szczegóły

Leczenie urządzenia do usuwania włosów Ice Platinum Laser

1. Laser techniczny, pasuje do wszystkich rodzajów skóry i włosów.
2. Uchwyty: 1000 W lub 1200 W, jeden rozmiar plamki 12\*20mm, drugi 12\*35mm
3. Szybka obróbka: częstotliwość 1-10 Hz, importowane z USA paski laserowe.
4. Ciągła praca 12h: powietrze woda unikalny system chłodzenia TEC o mocy 1200 W, kontroluje stałą

temperaturę wody 24 °C, zapewnia działanie maszyny nieprzerwanie przez cały dzień, nawet latem bez klimatyzatora laserowego urządzenia do usuwania włosów

**Depilator laserowy o mocy 1000 W lub 1200 W lub 1600 W**

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser



#### **Uchwyt**

Uchwyt 1.12\*20mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.

2.12\*35mm można używać na dużych częściach ciała, takich jak plecy, ramię i noga

3. Z importowanym stosem laserowym USA, silną energią, najdłuższą żywotnością. najlepszy laser w tej linii laserowa maszyna do usuwania włosów

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Energia

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>> 1-10Hz fast Częstotliwość

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




# Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Laser zawiera cztery długości fal wyjściowych, ma szeroki zakres zastosowania.

Ma pewien efekt terapeutyczny w usuwaniu czerwieni

smugi krwi, żylaki, przeciwzapalne, depilacyjne, wybielające i odmładzające skórę.



1

2

3

## System ekranu

### Ekran

1) Ekran dotykowy: 12,4 cala łatwy w obsłudze.

2) 6 języków do wyboru.

3) Kolor do wyboru, również Twoje LOGO można umieścić na ekranie i obudowie maszyny za darmo

Model

Maszyna do depilacji laserem tytanowym

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ lasera                  | Depilacja laserem tytanowym                      |
| pasek laserowy              | 12 bar, 1200 W, 10 bar 1000 W, sprowadzony z USA |
| System wyświetlania         | 12-calowy kolorowy ekran dotykowy                |
| Ujęcia z uchwytu laserowego | 40 milionów razy                                 |
| Energy                      | 10~150 j/cm <sup>2</sup> , regulowane            |
| Czas trwania impulsu        | 40 ~ 800ms regulowany                            |
| Frequency                   | 1~10 Hz                                          |
|                             | Kondensator TEC 1200W                            |
| System chłodzenia           | Powietrze i zamknięty obieg wody                 |
|                             | Głowica zabiegowa z półprzewodnikiem             |
|                             | regulacja temperatury chłodzenia                 |
| Rozmiar plamki              | 12*20mm, 12*35mm                                 |
| Temperatura kryształów      | -10~3°C                                          |
| wymaganie mocy              | AC220/110V, 50/60Hz                              |

## Custom Section


### CASE design



### LOGO design



### SYSTEM design



**profil firmy**


## OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.



## OUR COUNTRIES

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market ,  
mainly used on North America ,  
South America Europe  
60, 000+ Customers Business development  
in 102+ countries...



# Customer visit



O mingliangkj:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) jest wysoce profesjonalnym i doświadczonym producentem kosmetyków

sprzęt w Chinach, mamy profesjonalny dział produkcji, dział kontroli jakości, dział magazynowania oraz sprzedaż i serwis

dział. Nasze produkty są szeroko stosowane w salonie, klinice i domu. Rynek na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Azji i

tak dalej. Nasza firma ma 13 lat w branży kosmetycznej i zwraca uwagę na jakość i cenę produktów.

Opakowanie produktu

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) ma 13 lat w branży kosmetycznej
2. Posiadamy profesjonalny dział badań i rozwoju produkcji
3. Dział kontroli jakości, dział magazynowania oraz dział sprzedaży i serwisu.

# PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention  
collision bubble

Two- year warranty for machine  
handle as consumable,  
one-year warranty

Tight packaging

Training:  
(video +manual+online service)  
can keep you operate it easily



3-5 business days  
delivery

professional guide:  
24 hours professional online  
customer service