



Technologia 7558081064.

- * Trwałe usuwanie włosów sNadaje się do usuwania wszystkich włosów ze skóry
- * 1 sesja, wypadanie 60% włosów







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. Technologia 755nm 808nm 1064nm, do usuwania wszystkich rodzajów skóry i włosów.
2. Skuteczne dla mieszków włosowych wytwarzają akumulację ciepła. Trwałe bezbolesne usuwanie włosów.
3. Prawie bez rozpraszania skóry, bez szkody dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny, bez żadnych skutków ubocznych
4. System chłodzenia 3 w 1: chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą chłodzenie sprężarką
System 3 w 1. Zdolność do pracy przez 24 godziny



Funkcja z :

3 fale działają w tym samym uchwycie w tym samym czasie

755nm dla białej skóry (delikatne, złote włosy)

808nm dla żółtej/neutralnej skóry

1064nm dla czerni (czarne włosy)

Super efekt chłodzenia lodem, bezbolesne leczenie jest wygodniejsze






1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany w sposób humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. angielski twój język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Szczegółowe specyfikacje

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Moc każdego paska	100w
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm/755nm/1064nm
Rozmiar plamki	12*20mm² 12*35mm²
Żywotność uchwytu laserowego	Maks. 40 000 000 strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm2 (opcjonalnie do 150 J/cm2)
Czas trwania impulsu	10 ~ 400ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	1000w/1200w/1600w
Moc maszyny	3500 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
Temperatura kryształów	-20~5°C
Temperatura maszyny	Stała temperatura 24°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz
Waga brutto	80 KG

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Profesjonalne usługi OEM, ODM:

- Wydrukuj dowolny kolor.
- Dodaj swoje logo
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.
- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Po służbie:

Biorąc pod uwagę dużą odległość między nami a naszymi klientami i aby znacznie lepiej służyć naszym klientom, nasza firma buduje profesjonalny zespół technologiczny po serwisie.

- 1) Nasz technik zapewni szybkie rozwiązanie każdego problemu z maszyną i przygotuje dla Ciebie dokumenty w ciągu 24 godzin.
- 2) Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, online itp.
- 3) Oferujemy cały dokument szkoleniowy i filmy dla maszyny.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service