

Pierwsza firma, która zaoferowała dwuletnią gwarancję i dożywotnią usługę.
Maszyna wyszczuplająca do ciała i twarzy Środek do usuwania zmarszczek Rewitalizator skóry
Maszyna ultradźwiękowa skupiona 11D Maszyna wyszczuplająca ciało i twarz Skupiona ultradźwięki 11d

EXFU Seiko

11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH


Count: [Progress Bar]


Laserowe odmładzanie skóry Urządzenie do wyszczuplania ciała i twarzy System odmładzania skóry 11D Skoncentrowane ultradźwięki 11D HIFU

- *Duża częstotliwość powtarzania krótkich impulsów dostarczanych głęboko do skóry właściwej pozwala uzyskać wysoką średnią moc i terapeutycznie skuteczne gromadzenie ciepła, praktycznie bez bólu.
- *Najnowsza maszyna ma łącznie 11 sond, które są w pełni rzeźbione i zapobiegają starzeniu.
- *Bezoperacyjny zabieg liftingu, ujędrniania i kształtowania konturu twarzy. Najnowsza na świecie

technologia ultradźwiękowa skupiona na wysokiej energii.

Opis produktów






MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Użyj ultradźwięków o wysokiej energii, koncentrując się na pozycji zabiegowej, aby tkanka skóry wytworzyła ciepło i wytworzyła komórki ciemne o dużej prędkości w celu stymulacji kolagenu. Taki efekt cieplny nie szkodzi naskórkowi, ponieważ zabieg pozwala na szybki i bezpośredni dostęp do leczonego miejsca w ciągu 0-0,5 sekundy, bez dotykania otaczających tkanek i może przedostać się bezpośrednio do układu błon ścięgniętych powierzchniowych (SMAS), dzięki czemu może być Wykonano ujędrnioną skórę, jednocześnie naciągając warstwę mięśniową, cienką twarz aż do efektu progresywnego.




Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Urządzenie do terapii 7D Skoncentrowane ultradźwięki
Nazwa	Skoncentrowane ultradźwięki o wysokiej intensywności

Uchwyty	Twarz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13
	L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Wyjście energii	0,1 J-2,5 J (0,1 J na krok)
Przeźródłość punktem	1,0 mm-4,0 mm
Długość strzału	5mm-25mm
strzały	Każdy nabój 300 000 strzałów
Rozmiar ekranu	15 cali
Napięcie	110 V-240 V, 50/60 Hz



Kolorowe ekrany dotykowe odmładzanie skóry

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski Twój język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Jeśli masz pytania dotyczące sprzętu kosmetycznego, poszukiwania partnerów i przedsiębiorczości kosmetycznej, skontaktuj się z MLKJ!

Tel/Whatsapp: 86 15965364558

E-mail: sale@mingliangkj.com