

Picosecond

New upgrade

Powerful

Fastly

Safety



Laserowe usuwanie tatuażu pikosekundowego 532 755 1320 1064nm

Laserowa maszyna do usuwania tatuażu Q Switch i Yag

Product display



Jakość rzemieślnicza. Odzwierciedlaj ekstremalne szczegóły. Racjonalny projekt

1. Produkt ma nowatorski wygląd i jest sprzedawany głównie jako gorący model

2. Regulowany uchwyt, mocny i trwały

3. Antypoślizgowy uchwyt, ergonomiczna konstrukcja 4. Przedłużona rurka łącząca zabieg



Najmniejszy rozmiar

1. Przyjmij podstawowe elementy sprzętu medycznego. Rozmiar maszyny jest mniejszy.
2. Niższy fracht transgraniczny niż w przypadku zwykłych maszyn.
3. Uchwyt jest mniejszy i wygodniejszy w użyciu

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




5 głowic zabiegowych, odłączany i obrotowy drut zewnętrzny

1. 532: Usuń kolorowe tatuaże.
2. Głowica o strukturze plastra miodu 755: używana do usuwania plam starczych, piegów i ostudy. niewielkie uszkodzenia skóry
3. Regulowany parametr 1064: do usuwania tatuażu, rozjaśniania brwi
4. Parametr nieregulowany 1064: służy do usuwania tatuaży i oczyszczania brwi
5. 1320: leczenie dużej powierzchni, duża plamka, duża szybkość leczenia i dobry efekt



Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Maksymalna energia, najlepszy efekt

1. Dane laboratoryjne pokazują, że pręt laserowy osiąga 2000mj.
2. Precyzyjne obliczenie wartości lasera
3. Odległość celowania lampki kontrolnej wynosi 6-10 cm

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me

The best laser wand in the industry




Lifespan
1 million times



Importowany kamienny mechanizm kasetowy Q-switch, cały solidny laser, bez wymiany Q-switch.

Usuwanie tatuażu. Usuń czarne, niebieskie, brązowe i czerwone pigmenty tatuażowe z brwi, linii oczu, linii warg i innych części ciała. Usuń znamie, znamie otas i plamkę skórną. Natychmiastowe piaskowanie wysokiej technologii laserowej, międzynarodowy standard produkcji, ściśle test techniczny.



Before & After



Wyświetlacz

Super fajne wrażenia dotykowe

6 języków do wyboru, można dodać język specjalny

Akceptowane są usługi OEM, takie jak regulacja parametrów, obejmująca zakres energii/częstotliwości/czasu

Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala

12.1 inch true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



Technologia	Drugi laser Pico / laser Nd-yag
Funkcjonować	Usuwanie trądziku i piegów tatuażowych / Leczenie lalek Blackface
Uchwyty	5 głów
Długość fali	1064 nm 532 nm 1320 nm 755 nm
Obszar leczenia	Twarz Ciało Twarz Szyja Ramiona Nogi....
Częstotliwość	1-10 Hz
Napięcie	110 V/220 V 50-60 Hz

16-letni producent z bogatym doświadczeniem w produkcji maszyn kosmetycznych! 15 lat Złotego dostawcy Alibaba. Zatwierdzone certyfikaty CE. Zatwierdzone certyfikaty TUV. Wykonane na zamówienie i OEM

Doświadczony producent Będziesz współpracować z fabryką z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji sprzętu kosmetycznego, integrując badania i rozwój, projektowanie, produkcję i sprzedaż. Eksportowaliśmy do ponad 126 krajów, wspierając ponad 60 000 użytkowników, bardziej niezawodnie i

bardziej profesjonalnie.

Profesjonalne prace badawczo-rozwojowe i najnowsza technologia Opierając się na naszym profesjonalnym zespole badawczo-rozwojowym i technicznym, produkty będą stale ulepszane, otrzymasz najnowsze maszyny z najnowszymi technologiami i zawsze będziesz w czołówce branży, dzięki czemu będziesz bardziej konkurencyjny w branży kosmetycznej.

Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej!