




Dlaczego wszystkie salony piękności i kosmetyczki wybierają tytan

1. Profesjonalny. mamy ponad 14 lat doświadczenia w obszarze wysokiej klasy maszyn kosmetycznych.
2. Bezpieczeństwo. brak efektu ubocznego na skórę i gruczoły potowe, brak blizny.
3. System chłodzenia TEC, szybkie chłodzenie, które zapewnia bezbolesne usuwanie włosów.
4. Popularne. Potrójna długość fali: 755nm 808nm 1064nm, odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry, czarne cienkie włosy można łatwo usunąć.
5. Wysoka energia. Rozmiar plamki lager, 20-40 milionów strzałów, skutecznie niszczą mieszki włosowe, trwałe usuwanie włosów. Również szybka szybkość i skuteczność leczenia.

Pokaż uchwyt






Laser show Handle laser bar optional



⓪ 10bar


⓪ 12bar

⓪ 16bar



Working Principle

Suits for all skin and hair types




- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Opinie klientów

Treatment Comparison



**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
24 godziny w Internecie!**