

NEW ARRIVAL



C2 Vertical Magnetic Thin

◆ BUILD MUSCLE

◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Jak działa ta maszyna?

Przyjmuje impulsy elektromagnetyczne o wysokiej intensywności do budowania mięśni i tonów brzucha, ramion, nóg i pośladków.

Budowanie mięśni

Intensywne skurcze supramaksymalne stymulują reakcję mięśni. Energia odbudowuje wewnętrzną strukturę, powodując odrost komórek mięśniowych, tworzenie białek i łańcuchów włókien mięśniowych. Ta procedura prowadzi do większej gęstości i objętości mięśni.

Multi-angle display

III

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Można wybrać różne style i specyfikacje



Usuwanie tłuszczu

Budowa mięśni poprawia uwalnianie adrenaliny, co daje oczywisty efekt prowadzący do supramaksymalnego lipoliza w komórkach tłuszczowych.

Poprawa krążenia limfy


Fale elektromagnetyczne stymulują hemoglobinę, zwiększają przepływ krwi, krążenie limfatyczne.

Procedura zwiększa to, że martwe komórki tłuszczowe są naturalnie eliminowane.

Wysoka intensywność

TeslaSculpt oparty na energii magnetycznej o dużej intensywności, która może pokryć duże mięśnie szkieletowe ludzkiego ciała, a ten wysoki poziom energii umożliwia reakcję mięśni z głęboką przebudową ich wewnętrznej struktury.

Work principle



Treatment demonstration



Hamstring



Thighs



ABS




Shoulder Arm



Gluts

Before and After




Abdominal weight loss



Arm weight loss



Leg weight loss



Leg weight loss

Silniejsza stymulacja

Cewka dwuwarstwowa generuje głębsze i silniejsze efekty elektromagnetyczne o wysokiej intensywności.

Technologia chłodzenia ciecżą

TeslaSculpt wyposażony w chłodzone ciecżą aplikatory, które umożliwiają długą pracę bez problemu z przegrzaniem. 4 aplikatory do stymulacji magnetycznej do leczenia wszystkich problemów niezależnie lub jednocześnie.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily




Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Arm



Vest line



Peach hip



Beautiful legs

Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o produkcie
24 godziny online!**