

Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

Otoczony całym zestawem usług, dzięki czemu zakupy są wspaniałe
Przekraczając Twoje oczekiwania, najbardziej profesjonalna usługa
dostosowywania maszyn kosmetycznych

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE




MULTI-DEPTH



Laserowe odmładzanie skóry Urządzenie do wyszczuplania ciała i twarzy System odmładzania skóry 11D Skoncentrowane ultradźwięki 11D HIFU

[Opis produktów](#)






Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.



MF2.0MM


Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Użyj ultradźwięków o wysokiej energii, koncentrując się na pozycji zabiegowej, aby tkanka skóry wytworzyła ciepło i wytworzyła komórki ciemne o dużej prędkości w celu stymulacji kolagenu. Taki efekt cieplny nie szkodzi naskórkowi, ponieważ zabieg pozwala na szybki i bezpośredni dostęp do leczonego miejsca w ciągu 0-0,5 sekundy, bez dotykania otaczających tkanek i może przedostać się bezpośrednio do układu błon ścięgniastych powierzchniowych (SMAS), dzięki czemu może być Wykonano ujędrnioną skórę, jednocześnie naciągając warstwę mięśniową, cieką twarz aż do efektu progresywnego.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Urządzenie do terapii 7D Skoncentrowane ultradźwięki
Nazwa	Skoncentrowane ultradźwięki o wysokiej intensywności

Uchwyty	Twarz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13
	L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Wyjście energii	0,1 J-2,5 J (0,1 J na krok)
Przeźródłość punktem	1,0 mm-4,0 mm
Długość strzału	5mm-25mm
strzały	Każdy nabój 300 000 strzałów
Rozmiar ekranu	15 cali
Napięcie	110 V-240 V, 50/60 Hz



Kolorowy ekran dotykowy odmładzający skórę

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski Twój język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami produktu!