



Dlaczego warto wybrać nasz tytanowy laser diodowy

- 1) Używając skraplacza TEC, 1 minuta chłodzenia, 24 godziny ciągłej pracy
- 2) Wysoka moc 1200w/1800w, silna energia, dobry efekt usuwania włosów
- 3) 2 lata gwarancji na maszynę
- 4) Bezbolesne, wygodne i lodowate usuwanie włosów
- 5) cena maszyny do depilacji laserowej, dobra obsługa posprzedażna

Diode laser

hair removal machine

Safe • Fast • Painless • permanent



Laser diodowy *.808 nm umożliwia szybkie powtarzanie do 10 Hz (10 impulsów na sekundę), szybkie usuwanie włosów w przypadku leczenia dużych powierzchni.

*.755nm 808nm 1064nm 3 długości fali, bardziej odpowiednie do wszystkich zabiegów usuwania włosów w kolorze skóry.

*.1800w najwyższa moc uchwytu, wysoka gęstość energii wyjściowej lasera do 120J/cm²

*. Skuteczność. Maksymalna skuteczność, aby uzyskać zamrażanie i bezbolesne usuwanie włosów.



DIODE LASER
Hair Removal
Machine

Free Training
Certification
2 Years Warranty
40 Million Shots
Guarantee
Full Servicing
Marketing Support

Over 15 years in the
Beauty industry

1064nm+808nm+755nm

40%FAST



Cechy uchwytu do depilacji laserem diodowym:

- »»USA listwa laserowa, 10/15 listew, wysoka moc 1200/1800w
- »» Efekt super chłodzenia: szafirowa temperatura -5 ~ 3 °C. Skutecznie zmniejszają bolesność w zabiegu i sprawiają, że
- »»Włoska pompa wodna: lepiej dla laserowego kręgu wodnego, zabierz ciepło, dłuższa żywotność.
- »»Dwa filtry do wody: dwa filtry o jakości spożywczej, mogą zapewnić jakość wody do obiegu

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



»»Super efekt chłodzenia: temperatura szafiru-5 ~ 3 °C. Skutecznie zmniejszają bolesność w zabiegu i sprawiają, że

»»Włoska pompa wodna: lepsza dla laserowego kręgu wodnego, odbiera ciepło, dłuższa żywotność.

»»Dwa filtry do wody: dwa filtry o jakości spożywczej, mogą zapewnić jakość wody do obiegu

Bezbolesny. Uchwyt schładza się do -31,3°C, dzięki czemu zabieg jest wygodny i skuteczny. Ciągłe chłodzenie kontaktowe. 2 minuty osiąga -31,3°C, bezbolesne usuwanie włosów 24 godziny ciągłej pracy bez żadnego problemu



4cm²

12mm*20mm / 12mm*35

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

LASER COMPARISON

【Other - Lasers】	【2022-MLKJ-Lasers】	【2022-MLKJ-Medical-Lasers】
 ✓ The original structure is not light enough. ✓ Big size. ✓ Short life.	 ♥ Lighter weight. ♥ Smaller size. ♥ More advanced structure design. ♥ More advanced performance.	 ♣ More advanced packaging technology. ♣ Higher energy densit. ♣ Lighter appearance. ♣ Longer life.

Efekt leczenia







Bezpieczny, szybki, bezbolesny, trwały, do usuwania włosów ze wszystkich rodzajów skóry i włosów
Dobre chłodzenie lodem, bezbolesne leczenie, dobre wyniki zobaczysz po 3 zabiegach.

Nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i włosów.

755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).

Depilator laserowy z diodami platynowymi przed i po



Before



After



System Ekran z tytanu

- 14-calowy duży ekran, szybki dotyk, łatwa obsługa
- Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 rodzajów skóry
- 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
- Dostosuj usługę: logo, język, oprogramowanie.....

Konfiguracja produktu

Nazwa produktu	Laser diodowy 808 do usuwania włosów
Typ lasera	755nm/808nm/1064nm
pasek laserowy	10bar/12bar/16bar, importowane z Niemiec/USA
Moc wyjściowa	Moc wyjściowa
System wyświetlania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 14,0 cala
Ujęcia z uchwytu laserowego	10-40 milionów razy
Energia	10~150 j/cm ² , regulowane
Czas trwania impulsu	40 ~ 800ms regulowany
Częstotliwość	1~10 Hz
Temperatura kryształów	-5~3°C
GW, rozmiar pudełka	80KG□115*59*61 cm

CERTIFICATE DISPLAY

Medical CE TUV ISO certification and more Complete certification materials



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Make your beauty business easier

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

Zapraszamy do zapytania o więcej szczegółów produktu!
Usługa online 7X24 godziny!