

Diode Laser

ice Hair removal



1200W 1800W laserowa maszyna do usuwania włosów z tytanu

1. Techniczny laser diodowy, przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry i włosów.
2. Uchwyty: rozmiar plamki 12*24mm, drugi 12*36mm
3. Szybka obróbka: częstotliwość 1-10 Hz, importowane przez Niemcy paski laserowe.



Chłodzenie powietrze woda kompresor
Zabieg Ice Sensation, komfortowy i bezbolesny

Uchwyt maszynki do usuwania włosów Titanium

Uchwyt 1.12*24mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.

2.12*36mm można używać na dużych częściach ciała, takich jak plecy, ramiona i nogi.....

Zawiera potrójną długość fali: 755nm 808nm 1064nm

755nm nadaje się do usuwania owłosienia z jasnej skóry.

808nm nadaje się do depilacji neutralnej skóry.

1064nm nadaje się do usuwania włosów z czarnej skóry

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

10 barów 1200 W 15 barów 1800 W laser diodowy:

*** Niemcy Dilas importował pasek laserowy. (Najnowszy i najwyższej jakości złoty pasek laserowy)**

*** Strzały: czas 20-50 milionów strzałów**

*** 755 808 1064nm służy do depilacji wszystkich typów skóry i włosów**



Wyświetlacz

- 1) Duży rozmiar: używany 14-calowy kolorowy ekran dotykowy.
- 2) Wiele języków: trzy rodzaje opcji typów skóry, łatwe w obsłudze.
- 3) Usługa OEM: Twoje logo można dodać na ekranie maszyny za darmo, zaakceptuj swój specjalny język.