

**AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA**

**CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.**

Sistema estético todo en uno



Szukasz najlepszej maszyny do usuwania włosów diodowych?

Nasza gama laserowych urządzeń do usuwania laserowych diodowych - w tym 808 nm diodowa laserowa usuwanie włosów, laser diody z potrójną długością fali i inteligentne diodowe laserowe usuwanie włosów - jest zaprojektowana zarówno do klinik, jak i salonów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz profesjonalnej laserowej maszyny do usuwania laserowych diodowych, przenośnej maszyny do usuwania laserowych diodowych, czy maszyna do depilacji laserowej, oferujemy systemy o wysokiej wydajności po konkurencyjnych cenach maszyn laserowych diodowych. Wybierz z modeli, takich jak lustrzanie laserowe diodowe 808, maszyna laserowa diodowa 808nm i urządzenia laserowe do usuwania laserowych o długości 3 fali. Oferujemy również opcje laserowej maszyny do usuwania włosów na sprzedaż, maszynę laserową diodową na sprzedaż oraz laserowe urządzenia do usuwania włosów do użytku komercyjnego. Zoptymalizuj wydajność swojej kliniki za pomocą naszej laserowej maszyny do usuwania włosów do biznesowej, laserowej maszyny do usuwania włosów przemysłowych i górnych laserowych maszyn do usuwania włosów.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

Od 2008 roku współpracowaliśmy z klientami na całym świecie, w tym wielu właścicieli salonów i dystrybutorów.

Skontaktuj się z nami, aby odwiedzić lokalną stronę demonstracyjną i zobaczyć wyniki dla siebie.

Najlepsze komercyjne laserowe producenci wyposażenia kosmetyków



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS
EFFECTIVOS



PROCEDIMIENTO
CÓMODO



BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR



ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.




TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA



SEGURO
PARA LA
PIEL



RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO








Opracowany przez Mingliang Technology i certyfikowany przez FDA (USA), MDL (Kanada) i CE (Europa),

Ta maszyna jest idealnym wyborem dla tych, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo i jakość.



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.



- * 2 lata gwarancji
- * Usługa dożywotnia
- * Bezpłatne części zamienne - bez dodatkowych kosztów
- * Bezpieczne i łatwe w użyciu
- * Zmaksymalizuj swój ROI

Niezawodna technologia. Sprawdzone wyniki. Zero ukryte opłaty.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Łatwo regulowane

Do Anyangel

Precyzyjna kontrola kątów dla niestandardowych pozycji leczenia



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.

Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

Handpice ma duży ekran dotykowy dla operacji jednego kliknięcia. Zaprojektowany do 24-godzinnego ciągłego użytkowania, oferuje bardzo szybkie chłodzenie i naprawdę bezbolesne usuwanie włosów.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Długość fali 808 nm - celuje w głębokie pęcherzyki w celu precyzyjnego usuwania włosów
- Szybkie i bezbolesne - duże rozmiary plamowe, gładkie gładzie
- Bezpieczne dla wszystkich rodzajów skóry -fitzpatrick i -vi kompatybilny
- Sapphire Contact Cooling - chroni skórę, poprawia komfort
- Trwałe wyniki - spowalnia odrastanie, potrzebne mniej sesji

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser

- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas




Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map

Instantaneous temperature: -31°C



Thermal image of ordinary depilator

Ordinary machine: 10~20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



**Ciesz się pełną dostosowywaniem OEM i ODM, zaczynając tylko od jednej jednostki
- idealne dla małych firm i niestandardowych brandingu**

**Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać najlepszą laserową cenę
maszyny do usuwania włosów i odkryj, dlaczego profesjonaliści na całym
świecie kupują od nas maszyny do usuwania laserowych**

SISTEMA INTELIGENTE


Para operar simplemente mueva
sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia
técnica



Zastosowanie: Porównanie efektu leczenia
Lodowa platynowa dioda laserowa maszyna do usuwania włosów do bezpiecznego i trwałego usuwania włosów na wszystkich skórkach

Nazwa urządzenia	Diodę laserowe urządzenie do usuwania włosów		
Numer modelu	Pionowy exfu 808 v2		
Długość fali	□ 808mmtechnologia □ 7558081064 mm □ 7558089401064 nm		
Rozmiar ekranu	14 -calowy ekran dotykowy w stylu 4K		
Czas trwania impulsu	1-300 ms		
Częstotliwość	1-10 Hz		
Rozmiar miejsca	□ 12*20 mmm	□ 12*35 mmm	□ 12*24 mm □ 12*36
Energia	1-150J/cm2		
System chłodzenia	Chłodzenie powietrza chłodzenie □ TEC chłodzenie wody podłoża □ Chłodzenie sprężarki chłodzenie wody szafir podłoża chłodzenie szafirowe powietrza		
Woltaż	□ AC220V 50 HZZ	FAŁSZ	AC110V 60 Hz
Wymiar maszyny	429*422*1265 mm		
Pakiet	Pudełko aluminiowe		
Gwarancja	2 lata na maszynę, 1 rok za uchwyt		

Komentarze kupujących
Screen Fordiode Laser Hair Machine



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Czas dostawy:	7 dni roboczych.
Metoda dostawy:	Ekspresowe od drzwi do drzwi, takie jak DHL, UPS, FedEx, TNT itp.
Uszczelka:	Pudełko aluminiowe z pianką