



Zdał Medical CE, ISO13485, poważnie

Dwuletnia gwarancja, konserwacja na zawsze.

Nasz zespół sprzedaży udzieli profesjonalnej porady przed zakupem maszyny.

Dostępne są bezpłatne szkolenia techniczne dla dystrybutorów.

Wideo operatora dostępne dla wszystkich kupujących.

Bezpłatna aktualizacja techniczna.

Wsparcie on-line przez Skype, wideo na Youtube i e-mail.



Obsługuj szczegóły

Leczenie Laserowa maszyna do usuwania włosów

1. Pasuje do wszystkich rodzajów skóry i włosów.
2. Uchwyty: 1000 W lub 1200 W, jeden rozmiar plamki 12*20mm, drugi 12*35mm
3. Szybka obróbka: częstotliwość 1-10 Hz, importowane z USA paski laserowe.
4. Ciągła praca 12h: powietrze woda unikalny system chłodzenia TEC o mocy 1200 W, kontroluje stałą

temperaturę wody 24 °C, zapewnia działanie maszyny nieprzerwanie przez cały dzień, nawet latem bez klimatyzatora laserowego urządzenia do usuwania włosów

Depilator laserowy o mocy 1000 W lub 1200 W lub 1600 W

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Uchwyt urządzenia do usuwania włosów Titanium Laser

Uchwyt 1.12*20mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.

2.12*35mm można używać na dużych częściach ciała, takich jak plecy, ramię i noga

3. Z importowanym stosem laserowym USA, silną energią, najdłuższą żywotnością. najlepszy laser w tej linii laserowa maszyna do usuwania włosów

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Energia

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>> 1-10Hz fast Częstotliwość

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Laser zawiera cztery długości fal wyjściowych, ma szeroki zakres zastosowania.

Ma pewien efekt terapeutyczny w usuwaniu czerwieni

smugi krwi, żylaki, przeciwzapalne, depilacyjne, wybielające i odmładzające skórę.



System ekranu



The new 14-inch screen is clear
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.

Ekran maszyny do depilacji laserem tytanowym

- 1) Ekran dotykowy: 12,4 cala łatwy w obsłudze.
- 2) 6 języków do wyboru.
- 3) Kolor do wyboru, również Twoje LOGO można umieścić na ekranie i obudowie maszyny za darmo

Model	Maszyna do depilacji laserem tytanowym
Typ lasera	Depilacja laserem tytanowym
pasek laserowy	12 bar, 1200 W, 10 bar 1000 W, sprowadzony z USA
System wyświetlania	12-calowy kolorowy ekran dotykowy
Ujęcia z uchwytu laserowego	40 milionów razy
Energy	10~150 j/cm ² , regulowane
Czas trwania impulsu	40 ~ 800ms regulowany
Frequency	1~10 Hz
	Kondensator TEC 1200W
System chłodzenia	Powietrze i zamknięty obieg wody Głowica zabiegowa z półprzewodnikiem regulacja temperatury chłodzenia
Rozmiar plamki	12*20mm, 12*35mm
Temperatura kryształów	-10~3°C
wymaganie mocy	AC220/110V, 50/60Hz

Custom Section


CASE design



LOGO design




SYSTEM design



profil firmy

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.





O mingliangkj:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) jest wysoce profesjonalnym i doświadczonym producentem kosmetyków

sprzęt w Chinach, mamy profesjonalny dział produkcji, dział kontroli jakości, dział magazynowania oraz sprzedaż i serwis

dział. Nasze produkty są szeroko stosowane w salonie, klinice i domu. Rynek na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Azji i

tak dalej. Nasza firma ma 13 lat w branży kosmetycznej i zwraca uwagę na jakość i cenę produktów.

Opakowanie produktu

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) ma 15 lat w branży kosmetycznej
2. Posiadamy profesjonalny dział badań i rozwoju produkcji
3. Dział kontroli jakości, dział magazynowania oraz dział sprzedaży i serwisu.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service