



1. Laser diodowy o trzech długościach fali.
 2. Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność.
 3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, stały
 4. Do wszystkich depilacji skóry i włosów
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,14 cala i 6 kolorach skóry.
6. Można wybrać dwa modele, pojedynczy uchwyt lub podwójny uchwyt

Najbardziej zaawansowany system chłodzenia TEC wewnątrz tej maszyny, zapewniający bardzo dobre wyniki chłodzenia.

24 godziny czasu pracy. Materiał szafirowy. Rzeczywiste bezbolesne doświadczenie!



Best TEC Cooling system
hair remover laser

- 1) 10 barów/12 barów/16 barów, 10-40 milionów strzałów.

- 2) duży punkt 12*20mm/12*35mm do szybkiego usuwania włosów.
- 3) szafirowy kryształ mrożonego lodu, do bezbolesnego usuwania włosów.
- 4) Wysokiej jakości złoty pasek laserowy importowany z języka niemieckiego.
- 5) Rękojeść medyczna już od 350g łatwa w obróbce.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Układ ekranu

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany w sposób humanizowany.
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. 6 systemów językowych, język ojczysty co tylko chcesz.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Pasek laserowy	Import z Niemiec/USA, 8 barów, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Długość fali	755nm 808nm 1064nm/ lub pojedynczy 808nm
Energia	0-150J/cm ²
Częstotliwość	1-10 Hz
Szerokość impulsu	40-800ms
Operacyjny interfejs LCD	14,0 TFT True Color ekran dotykowy LCD
System chłodzenia	Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników

Moc	4000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
NW / GW	62kg/78kg

Standardized production



Professional Production R & D Sales Department



Mass production of various styles



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Wyświetlanie certyfikatu

