

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.
- * Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- * Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal


Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).

Przed i po depilator laserowy Alma Soprano Ice Platinum Diode






ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison





Emergency
stop button

12 inch big screen
quick touch
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug