



Zalety produktu: odmładzanie skóry

Uchwyt IPL wykorzystuje lampę brytyjską, 150 000-30 000 zdjęć. Rozmiar plamki 15*50mm. Wydajność chłodzenia jest doskonała.

Wykorzystuje bardzo czuły kolorowy ekran dotykowy LCD 8.4TFT, wszystkie ustawienia parametrów można łatwo zakończyć tutaj.

Dodaj własne Logo i język do maszyny.



O uchwycie

Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp


Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Nadaje się do każdego rodzaju skóry, bardzo skuteczne efekty zabiegu.



8,4 calowy kolorowy ekran dotykowy odmładzanie skóry

1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 8.4 cala, zaprojektowany z myślą o humanizacji

2. Męskie/żeńskie, części ciała, 6 typów skóry do wyboru.
3. Angielski język odczyny.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



Main Menu

8.4 inch true color big touch screen
Super cool touch Experience.



IPL mode:

5 options for skin treatment



IPL mode:

operation interface




Multi-language screen:

6 languages for your choice



System setting



System setting

Informacje o rozmiarze

Sonda	IPL: 15*50mm importowana lampa brytyjska
Długość fali	420/510/560/585/640/690/755nm
Dożywno	150 000-30 000 strzałów
Ekran	Kolorowy ekran dotykowy 8,4 cala
System chłodzenia	1200 W TEC Cooling Air Cooling Water Cooling System 3 w 1
Gwarancja	2 lata na maszynę
Wtyczka	USA, UE, AU, 110 V i 220 V
Waga	30 kg
Logo	Dodaj logo za darmo
Języki	Dowolny język jak twój

Multi-angle display



Left view



Front view



right elevation