

BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



Szukasz najlepszej maszyny do usuwania włosów diodowych?

Nasza gama laserowych urządzeń do usuwania laserowych diodowych - w tym 808 nm diodowa laserowa usuwanie włosów, laser diody z potrójną długością fali i inteligentne diodowe laserowe usuwanie włosów - jest zaprojektowana zarówno do klinik, jak i salonów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz profesjonalnej laserowej maszyny do usuwania laserowych diodowych, przenośnej maszyny do usuwania laserowych diodowych, czy maszyna do depilacji laserowej, oferujemy systemy o wysokiej wydajności po konkurencyjnych cenach maszyn laserowych diodowych. Wybierz z modeli, takich jak lustrzanie laserowe diodowe 808, maszyna laserowa diodowa 808nm i urządzenia laserowe do usuwania laserowych o długości 3 fali. Oferujemy również opcje laserowej maszyny do usuwania włosów na sprzedaż, maszynę laserową diodową na sprzedaż oraz laserowe urządzenia do usuwania włosów do użytku komercyjnego. Zoptymalizuj wydajność swojej kliniki za pomocą naszej laserowej maszyny do usuwania włosów do biznesowej, laserowej maszyny do usuwania włosów przemysłowych i górnych laserowych maszyn do usuwania włosów.

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

Od 2008 roku współpracowaliśmy z klientami na całym świecie, w tym wielu właścicieli salonów i dystrybutorów.

Skontaktuj się z nami, aby odwiedzić lokalną stronę demonstracyjną i zobaczyć wyniki dla siebie.

Najlepsze komercyjne laserowe producenci wyposażenia kosmetyków




MOOTH SKIN STARTS HERE
Professional results made simple, safe, and effective.

**7 KEY
ADVANTAGES OF
OUR MACHINE**


EFFECTIVE
RESULTS




COMFORTABLE
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE



SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS




SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN



FAST AND
TIME-SAVING







Opracowany przez Mingliang Technology i certyfikowany przez FDA (USA), MDL (Kanada) i CE (Europa),

Ta maszyna jest idealnym wyborem dla tych, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo i jakość.



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.



- * 2 lata gwarancji
- * Usługa dożywotnia
- * Bezpłatne części zamienne - bez dodatkowych kosztów
- * Bezpieczne i łatwe w użyciu
- * Zmaksymalizuj swój ROI

Niezawodna technologia. Sprawdzone wyniki. Zero ukryte opłaty.



EASILY ADJUSTABLE TO ANY ANGLE

Precision angle control for customized treatment positions

Łatwo regulowane

Do Anyangel

Precyzyjna kontrola kątów dla niestandardowych pozycji leczenia



BIG SCREEN

All-in-one handle with
high-resolution screen

ERGONOMIC ANGLE

Easy to grab, reduces wrist strain

Anti-Slip Design – Prevents accidental drops

Handpice ma duży ekran dotykowy dla operacji jednego kliknięcia. Zaprojektowany do 24-godzinnego ciągłego użytkowania, oferuje bardzo szybkie chłodzenie i naprawdę bezbolesne usuwanie włosów.



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

- Długość fali 808 nm - celuje w głębokie pęcherzyki w celu precyzyjnego usuwania włosów
- Szybkie i bezbolesne - duże rozmiary plamowe, gładkie gładzie
- Bezpieczne dla wszystkich rodzajów skóry -fitzpatrick i -vi kompatybilny
- Sapphire Contact Cooling - chroni skórę, poprawia komfort
- Trwałe wyniki - spowalnia odrastanie, potrzebne mniej sesji

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



Screen interaction



Fast & Painless



Three Wavelength



Safe for All Skin Types



Silent




Ergonomics




Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Elight



980 Laser



Microneedle



Picosecond

One Machine
Your Choice of
Functions!

Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



**Ciesz się pełną dostosowywaniem OEM i ODM, zaczynając tylko od jednej jednostki
- idealne dla małych firm i niestandardowych brandingów**



★ WINNER ★
OF THE 2025



Winner of the 2025
aestheticians choice awards

**Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać najlepszą laserową cenę
maszyny do usuwania włosów i odkryj, dlaczego profesjonaliści na całym
świecie kupują od nas maszyny do usuwania laserowych**

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	□ 808mmtechnology □ 755+808+1064mm □ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	□	12*20mm	□	12*35mm	□	12*24mm	□	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	□	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	□	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	□	AC220V 50HZ	□	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

Zastosowanie: Porównanie efektu leczenia
Lodowa platynowa dioda laserowa maszyna do usuwania włosów do bezpiecznego i trwałego usuwania włosów na wszystkich skórkach

Nazwa urządzenia	Diodę laserowe urządzenie do usuwania włosów													
Numer modelu	Pionowy exfu 808 v2													
Długość fali	□ 808mmtechnologia □ 7558081064 mm □ 7558089401064 nm													
Rozmiar ekranu	14 -calowy ekran dotykowy w stylu 4K													
Czas trwania impulsu	1-300 ms													
Częstotliwość	1-10 Hz													
Rozmiar miejsca	□	12*20 mmm			□	12*35 mmm			□	12*24 mm		□	12*36	
Energia	1-150J/cm2													
System chłodzenia	□	Chłodzenie powietrza chłodzenie TEC chłodzenie wody podłoża szafirowe				□	Chłodzenie sprężarki chłodzenie wody szafir podłoża chłodzenie powietrza							
Woltaż	□	AC220V 50 HZZ				FAŁSZ	AC110V 60 Hz							
Wymiar maszyny	429*422*1265 mm													
Pakiet	Pudełko aluminiowe													
Gwarancja	2 lata na maszynę, 1 rok za uchwyt													

Komentarze kupujących

Screen Fordiode Laser Hair Machine



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Czas dostawy:	7 dni roboczych.
Metoda dostawy:	Ekspresowe od drzwi do drzwi, takie jak DHL, UPS, FedEx, TNT itp.
Uszczelka:	Pudełko aluminiowe z pianką