

PERMANENT PAINLESS
3 WAVELENGTHS
755NM 808NM 1064NM

For all skin types, Triple wavelength laser work together



Korzyść

1. Zaawansowana technologia: technologia spiekania złotej cyny,
2. Uchwyty: paski laserowe Niemcy / USA, 10 barów, 1000 w. 12 barów, 1200 W. 16bar 1600w większa moc, r bezbolesne trwałe usuwanie włosów

3. Rozmiar plamki 12*20mm / 12*35mm, częstotliwość 1-10Hz
4. Ciągła praca: skraplacz TEC powietrze woda półprzewodnikowy system chłodzenia działa nieprzerwanie przez 24 godziny bez zatrzymywania się, nawet latem bez klimatyzatora.

Typ lasera	755nm/808nm/1064nm
pasek laserowy	10bar/12bar/16bar, importowane z Niemiec/USA
Technologia	Fale flaków Technologia 7558081064nm
Moc wyjściowa	1000w/1200w/1600w
System wyświetlania	10-calowy kolorowy ekran dotykowy
Ujęcia z uchwytu laserowego	40 milionów razy
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Czas trwania impulsu	10 ~ 300ms regulowany
Częstotliwość	1~10 Hz
Moc	Moc 3500 W
Temperatura kryształów	-29~5°C
GW, rozmiar pudełka	93KG□115*59*61 cm


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Prędkość 808 nm: Złoty standard długości fali dla wszystkich rodzajów włosów do depilacji laserowej
Alex 755nm: Specyficzny skuteczny w przypadku włosów blond, depilacji laserowej cienkich włosów
Długi impuls 1064nm: Specyficzny skuteczny dla ciemnej, opalonej skóry

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After



We help you

Goodbye to the embarrassment



The sign features three rows of 'Before' and 'After' images, each separated by a right-pointing arrow. The 'Before' images show significant hair growth on the arm, leg, and chest. The 'After' images show the same areas with smooth, hair-free skin.

Before	After
	
	
	

Prawdziwy pokaz efektów leczenia: Prawdziwe bezbolesne i trwałe usuwanie włosów, z oczywistymi wynikami.

Obiecujemy, że Twoi klienci i Ty będziecie absolutnie zadowoleni z naszej jakości i efektów leczenia



Screen Image

12.8 inch touch screen
easy to operate.



Profesjonalne usługi OEM, ODM:

- Wydrukuj dowolny kolor.
- Wydrukuj swoje logo na maszynie.
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.
- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów.

Certyfikaty

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



Po służbie:

Biorąc pod uwagę dużą odległość między nami a naszymi klientami i aby znacznie lepiej służyć naszym klientom,

nasza firma buduje profesjonalną technologię po zespole serwisowym.

Nasz technik zapewni terminowe rozwiązanie każdego problemu z maszyną i przygotuje dla Ciebie dokumenty w ciągu 24 godzin.


Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, online itp.

Customer visit



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month