



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

One minute cooling -21°C



Best **TEC Cooling** system
hair remover laser

- * USA lub Niemcy Dilas importowany laserowy bar. (Najnowszy i najlepszy jakość Golden Laser Bar)
- * Ponad 40 milionów strzałów, ponad 3 lata nie musi zmieniać nowego uchwytu.
- * 755 808 1064NM jest dla wszystkich usuwania włosów w stylu skóry i włosów

1000 W, 1200W, 1600W Duża moc za darmo
12 * 20 lub 12 * 35 mm rozmiar spot

350g lightweight **handle**, more ergonomic



Available in **black or white**




High-quality
laser bars
imported from
USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



⌚ 10bar
1000W




⌚ 12bar
1200W



⌚ 16bar
1600W

For all skin types




755nm / 808nm / 1064 nm



Chłodzenie maszyny do usuwania laserowego lasera 755 808 1064

- * Włącz maszynę, natychmiast chłodzenie, natychmiastowe usuwanie włosów
- * Dobry chłodzenie Dłuższy żywotność
- * Efekt odprowadzania do włosów prawdziwych lodowatych

Efekt leczenia



12 * 20 mm lub 12 * 35 mm Rozmiar spot Odpowiedni dla wszystkich części Usuwanie włosów

3 --- 5 sesji osiągają idealny wynik usuwania włosów, stałe usuwanie włosów



14-calowy duży ekran dotykowy 755 808 1064 DIODE LASER Włosy Maszyna do usuwania

* Wybór człowieka i kobiety dla wszystkich części Usuwanie włosów

* Każdy język

* Darmowa usługa logo

* Dostosowana usługa ekranu

The new 14-inch screen is clear
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.