

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

Maszyna do usuwania laserowego diody V28

- 1) Silniejszy, szybszy, usunięcie Smarterhair
- 2) Nowa technologia 3D 755NM 810nm 1064nm
- 3) Silniejszy 800/1000 / 1200 / 1600watt, 40% szybszy



Dlaczego wszystkie salony piękności, Beauticians wolą maszynę do usuwania laserowego lasera 808nm?

- A) Bezpieczniejsze, bez skutków ubocznych na skórę i dławiki potu, bez blizny.
 - B) 755NM 808NM 1064NM, odpowiedni dla wszystkich typów skóry, czarnej skóry i drobnych włosów można łatwo leczyć, odpowiedni do wszystkich typów.
 - C) Długa szerokość laserowa, wysoka energia, skuteczna dla mieszków włosowych wytwarzają akumulację ciepła, stałe usuwanie włosów.
 - D) Szybki! Duży rozmiar spot 12 * 35mm może skrócić prędkość obróbki, prędkość obróbki i wydajność.
 - E) Silny system chłodzenia może powodować chwilowe znieczulenie naskórka, nie bolesne podczas.
- O uchwytach.

Bezbolesne udowodnione bezpieczeństwo stałe usuwanie włosów dla wszystkich rodzajów skóry.

Lodowy plus ciągły system chłodzenia. Proces leczenia jest bardziej komfortowy. Może pracować w sposób ciągły przez 24 godziny.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Opinie klientów

Treatment Comparison



Wyświetlacz

1. 14-calowy duży ekran, szybkie dotyk
2. Męczyzna i femal, 6 części ciała, 6 typów skóry Ustawianie inteligentnego oprogramowania
3. 6 Opcje językowe, można dodać język ojczysty
4. Darmowa usługa programu OEM (język / logo / system / kolor...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Zespoły projektowania projektów i rozwoju badań i rozwoju ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Certyfikowana i testowana dojrzała drużyna produkcyjnego i zespół kontroli jakości oraz standardowa linia produkcyjna.

Najbardziej dbamy o produkty wysokiej jakości, są standardem utrzymania współpracy.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Paramalerze produktu



Model	DIODE LASER V28.
Typ laserowy	Niemcy / USA importowane, 10bar, 12 barów, 16 barów
Wyświetlacz	14 ---- 15.6 calowy ekran dotykowy 4K
Długość fali	755NM 808NM 1064NM.
Strzały	40 milionów zdjęć
Energia	10 ~ 150 j / cm2, regulowany

Częstotliwość	1-10Hz.
Chłodzenie	TEC AIR CHŁODZENIE WODNE
Moc	3500 W.
Rozmiar spot.	12 * 20 mm / 12 * 35mm do wyboru
Napięcie	110V / 60Hz lub 220 V / 50Hz do wyboru
Waga netto	95 kg.
Waga brutto	105 kg.
Rozmiar maszyny.	45 * 52 * 110 cm
Rozmiar pudełka	56 * 70.4 * 125cm

Czas dostawy: 3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności

Dostawa: autor: Air, DHL, TNT, Fedex lub agent dostawy

Przed dostawą: testowanie wideo i zdjęcia

Po dostawie gwarancji: 2 lata, oferta nienaganna usługa po sprzedaży

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month