

NEW ! Technology



Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Laserowa maszyna do usuwania włosów z diodami Szczegóły

- 1.) Bezpieczne trwałe usuwanie owłosienia ze wszystkich rodzajów skóry**
- 2.) Szafirowy kryształ chłodzący lodem, do bezbolesnego usuwania włosów.**

1 minute
and you're done

35mm

FASTER

Moc rękojeści lasera diodowego do usuwania włosów

rozmiar plamki 12 * 20 mm, 10 barów 1000 w / 12 barów 1200 w.

rozmiar plamki 12 * 35 mm, 16 barów 1600 W.


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser






*Ze specjalną technologią chłodzenia (chłodzenie TEC) chłodzi skórę i chroni ją przed zranieniem i dotknięciem

bardzo bezpieczny i wygodny * Do trwałego usuwania owłosienia, odpowiedni dla wszystkich kolorów skóry.

Bezbolesny! najszybsza technologia usuwania włosów, najpopularniejsza! Odpowiednie do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i włosów.



3 fale działają jednocześnie w tym samym uchwycie

Uchwyt 1000w, 1200w, 1600w

755nm dla białej skóry (cienkie, złote włosy)

808nm dla żółtej / neutralnej skóry

1064nm dla czarnych (czarne włosy)

Stuit to any color of skin



Application:

Elight for Skin Rejuvenation, Skin Tightening, Wrinkle Removal, Acne Removal, Pigment Removal, Vascular Removal, Breast Lifting, Age Spot Removal etc.

808 Hair Removal treatment pictures



Before and After

Treatment comparison



Screen Image


10.4 inch touch screen easy to operate.



- Duży ekran dotykowy o przekątnej 1,14 cala, humanizowany
- 2. Mężczyzna / kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
- 3. Angielski Twój język ojczysty.
- 4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo / system...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Informacje o rozmiarze

Pozycja	Pionowy laser diodowy 755nm 808nm 1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 10 barów / 12 barów / 16 barów
Moc każdego paska	50w
System wyświetlania	14-calowy, kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm / 755nm / 1064nm
Rozmiar plamki	12 * 20mm ² / 12 * 35mm ²
Żywotność rękojeści lasera	808nm: co najmniej 10 000 000-40 000 000 zdjęć
Energia	Regulacja 10-150 J / cm ² (opcjonalnie do 150 J / cm ²)
Czas trwania impulsu	Regulacja 40 ~ 800 ms
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięta cyrkulacja wody
Moc obsługi	1000 w / 1200 w / 1600 w
Moc maszyny	2000w
Źródło elektryczne	220 V / 50 HZ lub 110 V / 60 HZ
Temperatura kryształów	-10 ~ 3 ° C
Temperatura maszyny	27 ~ 31 ° C

wymaganie mocy

AC220V / 110V 50 ~ 60Hz

Waga brutto

95 kg

Nasza fabryka

1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) jest wysoce profesjonalnym i doświadczonym

producent sprzętu kosmetycznego w Chinach, ma 13 lat w branży kosmetycznej

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.



潍坊明亮电子有限公司
坚守客户价值不动摇·让客户满意
This firmly to customer's value to make them feel satisfied
坚守员工价值不动摇·让员工成长
Hold Fast to employees' value to let them develop

Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.
Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world

NEW



NEW



2. Posiadamy profesjonalny dział badań i rozwoju produkcji,

Może zapewnić wsparcie techniczne, 2 lata gwarancji

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection



Packing And Delivery

1



Print Logo



Check accessories before packing

2



Wiping and Wrapping machine



Rigorous inductive packing

3



Reminder identification



Fast delivery