





### **Zalety lasera diodowego:**

1. 755 808 1064 nm
2. Do usuwania wszystkich rodzajów skóry i włosów.
3. Skuteczne dla mieszków włosowych powodują akumulację ciepła, trwałe bezbolesne usuwanie włosów.
4. Prawie bez rozpraszania skóry, bez szkody dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny, bez żadnych skutków ubocznych
5. Układ chłodzenia 3 w 1: chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą chłodzenie TEC System 3 w 1. Zdolność do pracy 24 godziny,
6. 12\*35mm duży rozmiar plamki, skróć czas leczenia dla oryginału 1/5
7. Dodaj logo i język za darmo

## Different spot size Handle color optional





## 808 Hair Removal treatment pictures





### **Wyświetlacz**

- \* 12,4-calowy ekran dotykowy True Color, oferujący super fajne wrażenia dotykowe.**
- \* Usługa OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porządku.**
- \* Dodaj swoje logo i język za darmo**



# Screen Image

10.4 inch touch screen easy to operate.



## Specyfikacja maszyny do usuwania włosów laserem diodowym

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 12 barów/16 barów
Moc każdego paska	100w
System wyświetlania	12-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm/755nm/1064nm
Rozmiar plamki	12*20mm <sup>2</sup> /12*35mm <sup>2</sup>
Żywotność uchwytu laserowego	808nm: Co najmniej 10-40 milionów strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm <sup>2</sup> (opcjonalnie do 150 J/cm <sup>2</sup> )
Czas trwania impulsu	40 ~ 800ms regulowany