



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

Listwy laserowe USA sesterm chłodzący skraplacz TEC pompa wodna z Włoch

Cena fabryczna, usługa OEM / ODM.

Opis produktu



13 Years
Beauty Device Company

2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



Zalety

1. Zaawansowana technologia: laser diodowy 808 nm; 3 fale Alex 755nm, prędkość 808nm i yag 1064nm dla opcji, pasuje do wszystkich rodzajów skóry i włosów
2. Potężny: Niemcy importowały sztabki laserowe, złoty moduł laserowy
3. Szybkie leczenie: częstotliwość 1-10 Hz, leczenie w ruchu.
4. Ciągła praca 12h: powietrze woda unikalny system chłodzenia TEC, kontroluje stałą temperaturę wody 24 °C, zapewnia ciągłą pracę maszyny przez cały dzień, nawet latem bez klimatyzacji.
5. Szybki obieg wody: pompa wodna Ital o przepływie 6,5 l / min.
6. Łatwy w obsłudze, z instrukcją obsługi, płytą CD, plikami parametrów i usługą online przez 14 godzin * 7 dni, ułatwiającą korzystanie z urządzenia.

Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before



1 Minute
and you're done!

Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Szczegóły uchwytu

- 1) 10 barów / 12 barów / 16 barów, 10-40 milionów strzałów.
- 2) Duża plamka 12 * 20 mm / 12 * 38 mm do szybkiego usuwania włosów.
- 3) Na uchwycie znajduje się licznik cyfr, wyraźnie widać numer strzałów.
- 4) Szafirowy kryształ chłodzący lodem, do bezbolesnego usuwania włosów.

808 Hair Removal treatment pictures



Funkcjonować

Laser 3-falowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich zabiegów na skórę i włosy.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair




C hair follicle died


Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After



Before



After



Before



After

Before



After



Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany humanizowany
2. Mężczyzna / kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski Twój język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo / system...)



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,



1. o mingliangkj:

Nasza firma działa od 13 lat w branży kosmetycznej i przywiązuje wagę do jakości i ceny produktów.

Company advantage

Service users all over the world



2. Usługa OEM / ODM

- >> OEM własnego korpusu maszyny.
- >> OEM własnego oprogramowania.
- >> Ładne kolory maszyn OEM.
- >> Wydrukuj swoje LOGO na korpusie i ekranie maszyny.

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design



3. zespół R & D i kontrola jakości Pokaż

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test
Laser energy test



leave the factory after passing the inspection



Assemble the hardware



Install the motherboard

4. Wyświetlanie certyfikatu

