

# Stronger, Faster

×

## 14-inch HD 4K Screen



### Opis produktu

----- Bezpieczne trwałe usuwanie owłosienia na wszystkich typach skóry; bezbolesny, bardzo komfortowy podczas zabiegu;

----- Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...

----- Możesz wybrać uchwyt 808nm lub 755 808 1064nm, skutecznie traktuj wszystkie kolorowe włosy.

----- 1 minuta szybkiego chłodzenia Częstotliwość 1-10 Hz. Leczyć szybko !!! -

**NEW**



**NEW**





Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, wyślij nam zapytanie teraz.  
Mamy 24-godzinną usługę komunikacji online!

# Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



O rączce

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths  
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



755 808 1064nm Technologia to najbardziej zaawansowana technologia do usuwania owłosienia ze skóry..

- \* USA Coherent importowany pasek laserowy.
- \* 10-40 milionów strzałów (najnowszy złoty pasek laserowy)
- \* 10bar 12bar 16bar do wyboru.
- \* 1000 w / 1200 w / 1600 w duża moc,



Efekt leczenia

## Before and After

### Treatment comparison





## Customer feedback

# Ratings&Reviews



m\*\*\*\*\*a  
Georgia

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

06 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



Big hug with Maggie, she is very kindness and professional. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd is the best supplier , with high quality and professional package.

If you also need laser machine, strongly recommend them.

0



A\*\*\*\*\*  
Mexico

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

01 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



estoy muy feliz con mi compra, me llevo mi pedido a tiempo con buen empaque, espero que todo marche bien.. Maggy una excelente persona y vendedora espero tener más compras a futuro gracias

0



M\*\*\*\*\*a

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

20 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



Professional high Power 1600W diode laser hair remo...



super

0



# New 14-inch 4K screen



**Laser diodowy 808nm \* 14-calowy ekran dotykowy True Color, oferujący super fajne wrażenia dotykowe.**

**\* Usługa OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porządku.**

**\* Dodaj swoje logo i język za darmo**