



1. Laser diodowy o trzech długościach fali.
 2. Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność.
 3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, stały
 4. Do wszystkich depilacji skóry i włosów
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,14 cala i 6 kolorach skóry.
6. Można wybrać dwa modele, pojedynczy uchwyt lub podwójny uchwyt



Najbardziej zaawansowany system chłodzenia TEC wewnątrz tej maszyny, zapewniający bardzo dobre wyniki chłodzenia.

24 godziny czasu pracy. Materiał szafirowy. Rzeczywiste bezbolesne doświadczenie!

One minute cooling -21°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser

- 1) 10 barów/12 barów/16 barów, 10-40 milionów strzałów.
- 2) duży punkt 12*24mm/12*36mm do szybkiego usuwania włosów.
- 3) szafirowy kryształ mrożonego lodu, do bezbolesnego usuwania włosów.
- 4) Wysokiej jakości złoty pasek laserowy importowany z języka niemieckiego.
- 5) Rękojeść medyczna już od 350g łatwa w obróbce.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Układ ekranu

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany w sposób humanizowany.
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. 6 systemów językowych, język ojczysty co tylko chcesz.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Nazwa produktu	Laser diodowy Lightsheer 7558081064nm
Pasek laserowy	Import z Niemiec/USA, 8 barów, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Długość fali	755nm 808nm 1064nm/ lub pojedynczy 808nm
Energia	0-150J/cm ²
Częstotliwość	1-10 Hz
Szerokość impulsu	40-800ms
Operacyjny interfejs LCD	14,0 TFT True Color ekran dotykowy LCD
System chłodzenia	Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	4000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
NW / GW	62kg/78kg

O mingliangkj:

WeiFang Mingliang to profesjonalna firma zajmująca się urządzeniami kosmetycznymi, która specjalizuje się w rozwoju. Nasza firma ma 14 lat w branży kosmetycznej i zwraca uwagę na jakość i cenę produktów. Produkcja, sprzedaż i serwis urządzeń kosmetycznych, w tym seria IPL, seria laserów diodowych 808nm, seria wielofunkcyjnych urządzeń kosmetycznych, seria Elight, seria laserowa Q Switch ND YAG, seria kawitacyjna próżniowa RF, seria Single RF i tak dalej. szczególnie koncentrujemy się na przenośnych i pionowych wielofunkcyjnych maszynach kosmetycznych, które są bardzo popularne na rynku maszyn kosmetycznych.

Company Strength


The infographic is divided into four quadrants, each with a background image and overlaid text:

- Top Left:** A person working on a computer with a circuit board on the desk. Text: **50+** R&D team.
- Top Right:** Two people working on a machine. Text: **500+** Cooperation Case.
- Bottom Left:** A factory setting with workers. Text: **17 Days** Product deadline.
- Bottom Right:** A row of cosmetic machines. Text: **100+** Export country.

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Wyświetlanie certyfikatu

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

