




* Laser diodowy o dużej mocy 1800 W z przyjemną technologią chłodzenia, do bezbolesnego usuwania włosów!

* Laser diodowy umożliwia penetrację światła głębiej w skórę i jest bezpieczniejszy niż inne lasery. ponieważ może unikać pigmentu melaniny w naskórku skóry, możemy go używać do trwałego usuwania włosów wszystkich kolorowych włosów na wszystkich 6 rodzajach skóry.


* Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi... Ma również odnawianie skóry.

* Częstotliwość 1-10 Hz. leczenie szybko!!!

Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania włosów. Bezbolesny!!



Parametry produktu



Model	808V19
Typ lasera	Laser diodowy 808nm lub połączone 3 fale 755/808/1064nm
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	755/808/1064
strzały	20-40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm ² , regulowane
Częstotliwość	1-10HZ
Chłodzenie	Sprężarkapowietrzewoda
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm lub 12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg

Waga brutto 105 kg
Rozmiar maszyny 53*40*105 cm
Rozmiar pudełka 125*56*70,4
Wyświetlacz uchwyty

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that
improve treatment comfort.



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

4cm²



Three Simultaneous Wavelengths in One Applicator

Plus Exceptionally 4cm² Large Sport
Size



The lowest handle
temperature can reach -27°C



For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser Waves łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.


755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).

Depilator laserowy z diodami platynowymi przed i po

working principle



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural




B energy absorbed by hair



C hair follicle died

working principle

Triple wavelength laser spots work together




Porównanie efektów przed i po

Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...









We help you
Goodbye to the embarrassment



The sign displays three pairs of 'Before' and 'After' photos showing the results of hair removal on different body parts:

- Top row:** Arm hair. The 'Before' photo shows thick, dark hair on the upper arm, while the 'After' photo shows smooth skin.
- Middle row:** Underarm hair. The 'Before' photo shows dark hair in the underarm area, while the 'After' photo shows a clear, hair-free underarm.
- Bottom row:** Chest hair. The 'Before' photo shows dark hair on the upper chest, while the 'After' photo shows a smooth, hair-free chest.

Wyświetlacz systemu ekranowego

System Function



- 4k high definition screen system
- Different parts can be selected
- 6 skin type Any language could be added
- Logo could be added for free
- Easy to operate
- Stable operation

The screen of Alma soprano titanium

- 14 inch big screen, quick touch, easy operate
- Male & female, 6 body parts, 6 skin types
- 6 language options, your native language can be added

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification

