

Do as we choose the design
Welfare through technology

 **Smayer**

*12bar/16bar diode laser, 1200/1600W power,
*Big spot size 12*36mm , with 755 808 1064nm in the handle,
*Use USA Coherent imported laser bar , 40 million shots.



Zalety

Laser diodowy 1.3 fal 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować do wszystkich rodzajów skóry

Wysoka moc: NOWY uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji

2. Duży rozmiar plamki 12*20mm, 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!

3. System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.

4. Długa żywotność: podwójna gwarancja podtrzymania życia



- 12 INCH BIG SCREEN
- DIODE LASER HANDLE
- EMERGENCY STOP BUTTON

For all skin types, Triple wavelength laser work together

Urządzenie do depilacji laserem diodowym

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.

* Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;

* Optymalna długość fali lasera;

* Długa szerokość impulsu laserowego (10ms do 800ms);

Rękojeść waży tylko 350g! 12*20mm, 12*38mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!



12*20mm or 12*38 / 450g

One minute} Fast and painless hair removal

One minute} cooling -21°C



System chłodzenia:

Unikalny system chłodzenia Dual-TEC,

najbardziej efektywne, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.

ICE Plus

ICE Plus is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. The ICE Plus cold sapphire tip minimizes epidermal risks while maintaining heat within the dermis where hair follicles are treated.

Temperature remains controlled and constant which contributes to the diode's efficiency.

Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable

One minute cooling -21°C




Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).



Wyświetlacz



Opis produktów

Długość fali/typ lasera

laserowa maszyna do usuwania włosów z diodami platynowymi na lodzie cena lasera 755/808/1064

Moc

3000W;

Wyjście energii lasera

0-150J/cm² (regulowane)

Szerokość impulsu laserowego

10-800 ms (regulowany);

Częstotliwość wyjścia impulsowego

1-10 Hz;

Rozmiar plamki

Opcja 12*35mm²/12*20mm²

Operacyjny interfejs LCD

10.4 TFT True Color ekran dotykowy LCD

System chłodzenia


Woda powietrze skraplacz TEC

Pasek laserowy:

Opcja paska 10 lub 12 lub 16 szt

Wielkość paczki:

115*59*61 cm




For You. For Life.

Extensive medical and cosmetic treatments

[More Products](#)

Treatment Comparison



Customer Feedback

We are NO.1 in feedback of real client



○ Belgium 11, Sep, 2020,

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



this is the first time I ordered something from Alibaba and thanks to Jason I had a reaaaalllyyy good experience. he gave me all the information/tips about the hair removal machine. the delivery was super fast. and omg the results are amazing !!! (see pictures after one session) i will definitely buy more from Jason!



Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



○ United 07, Oct, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



im very happy with the machine. Well packed and the machine is Very easy to navi gate!

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



○ Ukraine 02, Apr, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5stars)



12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



Great seller. The product is as specified. He is very emotional, explains everything, sends photos, videos, if something is not clear. I highly recommend! You can or der safely, do not worry, everything will be fine. Thank you seller for your product a nd support! 🙏🙏🙏

Very satisfied (5stars)

Very satisfied (5stars)

12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



○ Sweden 02, July, 2020

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)
Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...



I am very happy with my machine 😊😊
To start from the beginning, the whole communication and explanation of transpo rt to how the machine works I am super happy.
Viki has helped me a lot, she is the Best.
I bought a hair remover machine and am very happy with the results that the mac hine gives already after the first treatment.
The machine came very well packed in a box and with instructions from Viki I sta rted working with the machine immediately 🙏
I have made my best purchase ever, will only buy from them machines.
Grateful for all the help and support.
Will buy more machines from her.

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diod





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Profesjonalna usługa OEM, ODM dla maszyny laserowej Ice:

- Wydrukuj dowolny kolor dla swojej maszyny, uczyn go ulubionym dla siebie i klienta.
- Wydrukuj swoje logo na obudowie maszyny i dodaj je do systemu jako interfejs powitalny. Uczyn go wyjątkowym na świecie.
- Dodaj dowolny język do systemu maszyny, zgodnie z wymaganiami Ciebie i Twojego klienta.
- Dodaj system zdalnego wypożyczania do maszyny, aby prowadzić działalność leasingową.
- Zaprojektuj dla siebie ekskluzywną obudowę maszyny, stwórz własną markę na rynku.
- Zaprojektuj nowy interfejs i system maszyny, aby był jak najbardziej wygodny dla Ciebie i Twoich klientów.
- Opracuj najnowszą technologię, aby zaspokoić potrzeby Twoje i Twoich klientów.

Certyfikaty

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



customer visit



Pakowanie i wysyłka

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,