



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C

Cztery zalety

1,3 fal 1064 nm dioda 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować do wszystkich rodzajów skóry

Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji


2. Duży rozmiar plamki 15*25mm, 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!

3. Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.

4. Długie życie: podwójna gwarancja podtrzymania życia

3 in 1 all skin type can be used



-  755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
-  808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
-  1064 nm for black skin (black hair removal)

Maszyna do depilacji laserowej z diodami platynowymi na lodzie.

- Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- Bezpieczny i szybki.
- Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- Optymalna długość fali lasera;

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.

handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Duży rozmiar plamki: uchwyt waży tylko 350g! 15*25mm, 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!

working principle

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Uchwyt urządzenia do usuwania włosów laserem diodowym: Szybkie chłodzenie, bezbolesne leczenie.



łączy fale laserowe 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i włosów.


755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do depilacji żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania owłosienia z czarnej skóry (czarnych włosów).

Depilator laserowy z diodami platynowymi przed i po

Treatment effect comparison



Zastosowanie: Porównanie efektów leczenia

Laserowa maszyna do usuwania włosów z diodami platynowymi ICE do bezpiecznego i trwałego usuwania włosów na wszystkich rodzajach skóry

Długość fali/typ lasera	maszyna do depilacji laserowej diody platynowej lodu cena lasera 755/808/1064
Moc	3000W;
Wyjście energii lasera	0-150J/cm2 (regulowane)
Szerokość impulsu laserowego	10-800 ms (regulowany);
Częstotliwość wyjścia impulsowego	1-10 Hz;
Rozmiar plamki	Opcja 15*25mm ² /10*20mm ²
Operacyjny interfejs LCD	10.4 TFT True Color ekran dotykowy LCD
System chłodzenia Pasek laserowy:	Woda powietrze skraplacz TEC Opcja paska 10 lub 12 szt
Rozmiar maszyny	105*40*40 cm
Wielkość paczki:	115*59*61 cm
Waga netto	35 KG
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz

Komentarze kupujących

Ekran do maszyny do depilacji laserowej z diodami platynowymi na lodzie

About the Shipping

**We can offer the door to door services
by air or by sea** just depend on your actual request.

Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Czas dostawy:	3 dni robocze.
Sposób dostawy:	Ekspresowa usługa od drzwi do drzwi, taka jak DHL, UPS, FedEx, TNT itp.
Uszczelka:	Pudełko aluminiowe z pianką