

Power upgrade

Make your hair removal faster



Cztery zalety


1,3 fali 1064nm dioda 808nm 755nm Można stosować 3 w 1 dla każdego rodzaju skóry

Wysoka moc: NOWY uchwyt 1000 W/1200 W/1600 W dla opcji

2. Duży rozmiar plamki 15*25mm, 12*35mm rozwiązanie do usuwania owłosienia twarzy i ciała!

3. Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, zapewniający pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.

4. Długie życie: gwarancja podwójnego wsparcia życia



Laserowa maszyna do usuwania włosów z diodą lodową i platynową.

- Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- Bezpieczny i szybki.
- Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- Optymalna długość fali lasera;

Our



VS



Other



 ✓ The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding	 ✗ Controller screen freezes, single-point operation
 ✓ 350g, smaller and lighter, more convenient for treatment	 ✗ The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired
 ✓ Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%	 ✗ The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.
 ✓ Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.	 ✗ There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.
 ✓ Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.	 ✗ Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.
 ✓ Treatment without waiting	 ✗ Need to cool again during treatment

Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, zapewniający pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.



Duży rozmiar plamki: rękojeść waży tylko 350g! Rozwiązanie do usuwania włosów na twarzy i ciała 15*25mm, 12*35mm!



Uchwyt maszyny do depilacji laserem diodowym: Szybkie chłodzenie, bezbolesne leczenie.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



fale laserowe łączą 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do leczenia każdego rodzaju skóry i włosów.

755 nm do depilacji białej skóry (cienkich/złotych włosów).

808nm do usuwania żółtego (naturalnego) owłosienia na skórze.

1064nm do usuwania owłosienia z czarnej skóry (czarnych włosów).

Laserowa maszyna do usuwania włosów z diodą lodową i platynową przed i po



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Zastosowanie: Porównanie efektów leczenia

Laserowa maszyna do usuwania włosów ICE Platinum Diode do bezpiecznego i trwałego usuwania włosów na każdej skórze

Długość fali/typ lasera	Maszyna do depilacji laserowej diody lodowej i platynowej cena lasera 755/808/1064
Moc	2000W;
Moc wyjściowa lasera	0-150J/cm2 (regulowany)
Szerokość impulsu lasera	10-800 ms (regulowany);
Częstotliwość wyjściowa impulsu	1-10 Hz;
Rozmiar plamki	Opcja 15*25mm ² /10*20mm ²

Operacyjny interfejs LCD	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,4 TFT
Układ chłodzenia Pasek laserowy:	Skraplacz wodapowietrzeTEC Opcja paska 10 lub 12 sztuk
Rozmiar maszyny	105*40*40 cm
Rozmiar opakowania:	115*59*61 cm
Waga netto	35 KG
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz

Komentarze kupujących

Ekran do maszyny do depilacji laserowej diody lodowej i platynowej



Czas dostawy:	3 dni robocze.
---------------	----------------

Sposób dostawy:	Ekspresowe usługi od drzwi do drzwi, takie jak DHL, UPS, FedEx, TNT itp.
Pakowanie:	Pudełko aluminiowe z pianką