



1,3 fal 1064nm dioda 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować do wszystkich rodzajów skóry

Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji

2. Duży rozmiar plamki 12*20mm , 12*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!

3. Układ chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.

4. Długie życie: podwójna gwarancja podtrzymania życia

Uchwyt urządzenia do usuwania włosów laserem diodowym :



Different spot size Handle color optional



Bezpieczne stosowanie na wszystkich rodzajach skóry

Speed Diode 808nm dla żółtej skóry

Długi impuls 1064 nm dla ciemniejszej skóry

Alex 755nm dla jasnej karnacji

Oprogramowanie

1. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 rodzajów skóry ustawienie inteligentnego oprogramowania
2. 6 opcji językowych, twój język ojczysty można dodać
3. OEM dostępna usługa programu (logo/system...)



Before and **After**

We help you
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After