





- Wyposażenie maszyny w kondensator TEC powietrze woda, najlepszy system chłodzenia, zapewnia ciągłą pracę maszyny.
- Maszyna przyjmuje szafirowy system chłodzenia kontaktowego, temperatura uchwytu wynosiłaby $-5-3\text{ }^{\circ}\text{C}$, zabieg jest bardzo wygodny i bezbolesny.
- Pompa importowana z Włoch, 2 filtry, 1 do oddzielenia zanieczyszczeń, druga do zmiękczenia wody.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów usuwania włosów z bezbolesnym i trwałym.



Efekt zabiegu depilatorem laserem diodowym 1600W.

For all skin types



Uchwyt wprowadzenie:

- USA importował laser do spiekania złotej cyny 16 barów 1000 W, rozmiar sportowy 12 * 35 mm
- Rękojeść o silnym działaniu chłodzącym, zwiększa komfort i zmniejsza ból podczas zabiegu.
- Wyposażenie uchwytu z licznikiem pokazuje dokładne szorty.



- Maszyna do usuwania włosów laserem diodowym o mocy 1600 W używała 14-calowego kolorowego ekranu dotykowego.
- Sześć rodzajów opcji typów skóry, łatwych w obsłudze.

Różne linie energetyczne odpowiednie dla różnych krajów i regionów.

Power cord classification



Pakowanie i wysyłka

Pakowanie maszyny	Aluminiowe pudełko z pianką zapewnia bezpieczeństwo produktu
Przed wysyłką	Testowanie maszyn
Czas dostawy	3-5 dni roboczych po dokonaniu płatności
Typ dostawy	Oferuj usługę „od drzwi do drzwi” drogą powietrzną, taką jak DHL
Po otrzymaniu towaru	Zaoferowaliśmy usługi od serca, gwarancja 2 lata na całą maszynę

PACKAGING



Built-in prevention
Collision bubble



Tight packaging



3-5 business days
delivery