




Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.
- * Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- * Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;



Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.


755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).
 808nm do usuwania żółtego (naturalnego) owłosienia skóry.
 1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison

