

Medical handle is Lighter handle

Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12*24mm²



● 12*36mm²

[Learn more](#)



Najlepiej sprzedający się

13 lat fabryki, 2 lata gwarancji, 102 kraje, ponad 60 000 klientów

MLKJ — Spraw, aby Twój biznes kosmetyczny był łatwiejszy

Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



Zalety


- 1.3 fale 1064nm dioda 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry
Wysoka moc: NOWY uchwyt 1200 W / 1800 W dla opcji
2. Duży rozmiar plamki 12*24mm, 12*36mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
3. System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
4. Długa żywotność: podwójna gwarancja podtrzymania życia

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser





Cechy depilacji laserem diodowym Platinum Diode:

- »»Bezpieczeństwo: brak oparzeń skóry, brak uszkodzeń skóry i gruczołów potowych, brak blizn, brak skutków ubocznych.
 - »»Szybki: duży rozmiar plamki 12*36mm, skuteczny i szybki zabieg na dużym obszarze zabiegowym
 - »»Trwałe usuwanie włosów: usunąć wszystkie włosy na wszystkich rodzajach skóry, w tym na skórze opalonej.
 - »»Temperatura kryształów: ~5-3°C, zmniejsza bolesność i zwiększa poczucie komfortu podczas zabiegu.
- Obsługuj szczegóły

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth






755 nm



808 nm




1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Uchwyt Długa żywotność 20-40 milionów strzałów

Nadaje się do depilacji laserem diodowym na całej skórze ciała

Dobry efekt depilacji laserem diod platynowych

Typ lasera Laser diodowy 808nm lub 755/808/1064 3 falowy

Wyświetlacz 14-calowy ekran dotykowy

Długość fali 808nm lub 755/808/1064nm

strzały 40 milionów strzałów

Energia 10~150 j/cm², regulowane

Częstotliwość 1-10 Hz

Chłodzenie Podwójne chłodzenie TEC

Moc 3000 W

Rozmiar plamki 12*36mm lub 12*24mm do wyboru

Napięcie 110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru

1) Ekran może dodać własne logo

2) ekran z 6 językami

3) różne części ciała do wyboru, jedno dotknięcie może rozpocząć leczenie!

Certyfikat


Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

profil firmy

1. Firma Weifang Mingliang ma 13 lat doświadczenia w produkcji sprzętu kosmetycznego

Customer visit



2. Posiadamy profesjonalny dział badań i rozwoju produkcji

3. Informacje zwrotne od klientów, wsparcie powłoki maszyny OEM, system maszyny OEM, można dodać własne logo....

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection

